

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

ID prodotto: CDPVGDVHMDMP

Questo adattatore video multiporta USB-C™ di colore grigio siderale offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. È disponibile anche in argento (CDPVGDVHMDMP) e oro rosa (CDPVDHMDMPRG).

Questo adattatore USB-C 4 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori per diversi display. Grazie all'uscita VGA, DVI, HDMI e mDP, è possibile collegare il computer laptop a praticamente qualsiasi display: una soluzione plug-and-play molto pratica per i viaggi e le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Le uscite HDMI e mDP di questo adattatore video USB-C supportano le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte le uscite (HDMI, mDP, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

L'adattatore USB Type-C dispone di un alloggiamento in alluminio progettato per adattarsi al MacBook grigio siderale ed è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta la tecnologia DP Alternate Mode tramite USB-C. Dotato di un cavo USB-C integrato con un sistema di gestione cavi magnetico, può essere riposto comodamente per portarlo con sé durante gli spostamenti.

Il prodotto CDPVDHMDPSG è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display quando si è in viaggio
- Permette di collegare un MacBook BYOD a un display VGA, DVI, HDMI o mDP in ufficio o a scuola
- Possibilità di collegare un monitor secondario VGA, DVI, HDMI o mDP al MacBook

Caratteristiche

- Possibilità di ottimizzare la compatibilità video con un adattatore 4 in 1: da USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Abbinamento perfetto con un adattatore USB-C il cui colore argento corrisponde esattamente a quello del MacBook
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni Ultra HD fino a 4K a 30 Hz

- Massima portabilità grazie al sistema di gestione cavi magnetico integrato e al resistente alloggiamento in alluminio
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA Mini DisplayPort - 1.2 HDMI - 1.4
ID chipset	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

Widescreen supportato

Sì

Specifiche audio

Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

DVI - No Audio Support

Specifiche generali

L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.

MTBF

654,111 ore

Connettore/i

Connettore A

USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Connettore B

Mini-DisplayPort (20 pin)

VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

DVI-D (25 pin)

HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).

Nota

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Ambientale



Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza cavo	4.3 in [11 cm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	3.8 oz [108 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.5 oz [184 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore A/V da viaggio
--------------------------	---------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

