

Adattatore USB C a HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI - Adattatore multiporta USB tipo C per monitor HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) - Alluminio - Argento

ID prodotto: CDPVGDVHMDMP



Questo adattatore video multiporta USB-C™ di colore grigio siderale offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. È disponibile anche in argento (CDPVGDVHMDMP) e oro rosa (CDPVDHMDMPRG).

Questo adattatore USB-C 4 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori per diversi display. Grazie all'uscita VGA, DVI, HDMI e mDP, è possibile collegare il computer laptop a praticamente qualsiasi display: una soluzione plug-and-play molto pratica per i viaggi e le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Le uscite HDMI e mDP di questo adattatore video USB-C supportano le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte le uscite (HDMI, mDP, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

L'adattatore USB Type-C dispone di un alloggiamento in alluminio progettato per adattarsi al MacBook grigio siderale ed è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta la tecnologia DP Alternate Mode tramite USB-C. Dotato di un cavo USB-C integrato con un sistema di gestione cavi magnetico, può essere riposto comodamente per portarlo con sé durante gli spostamenti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display quando si è in viaggio
- Permette di collegare un MacBook BYOD a un display VGA, DVI, HDMI o mDP in ufficio o a scuola
- Possibilità di collegare un monitor secondario VGA, DVI, HDMI o mDP al MacBook

Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIPORTA USB-C 4-IN-1:** adattatore USB-C DP Alt Mode a HDMI 2.0 (4K 60Hz & 7.1ch audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch audio), VGA o DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Compatibile Thunderbolt 3
- **ROBUSTO E PORTATILE:** Robusto alloggiamento in alluminio grigio con guida dei cavi nascosta e fissata magneticamente per l'uso portatile in ufficio, a casa, nelle sale conferenze e nelle aule
- **COMPATIBILITÀ:** adattatore USB-C per display Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Nota: l'uscita VGA non funziona con gli host MacBook basati su M1]
- **TESTATO E VERIFICATO:** adattatore USB Type-C testato a 4K con mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) o 1080p con VGA/DVI con TV, monitor e proiettori di marche come Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **FACILE DA USARE:** Supportando una configurazione plug-and-play senza driver, questo adattatore è pienamente compatibile con più piattaforme OS: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA

	Mini DisplayPort - 1.2
ID chipset	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli,

funzionerà solamente una delle uscite.

MTBF 654,111 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - DVI-D (25 pin)
	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Nota	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling L'uscita VGA non funziona con gli host MacBook M1, M1 PRO e M1 MAX

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza del cavo	4.3 in [110 mm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.8 oz [108 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.9 in [17.6 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 6.1 oz [174.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.