

Adaptador USB C Multipuertos de Video HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI -
Convertidor USB Tipo C de Monitor a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) -
Aluminio Plata

ID del Producto: CDPVGDVHMDMP



Este adaptador USB-C™ multipuerto de video ofrece una solución portátil para conectar su laptop USB Tipo-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en Gris espacial (CDPVDHMDPSG) y Oro rosa (CDPVDHMDPRG).

Evite la molestia de llevar varios adaptadores para distintas pantallas con este adaptador 4 en 1 USB-C. Con salida VGA, DVI, HDMI y mDP puede conectar su portátil a prácticamente cualquier pantalla, una cómoda solución plug-and-play para viajes o aplicaciones Bring Your Own Device (BYOD).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de video USB-C admiten resoluciones UHD 4K, proporcionando una calidad de imagen cuatro veces superior a la de la alta definición 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) pueden soportar resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

``

El adaptador USB Tipo-C tiene una carcasa de aluminio diseñada para combinar con su MacBook plateado y es compatible con cualquier dispositivo que admita el modo USB-C DP Alt. Con un cable USB-C integrado con gestor de cables magnético, el adaptador de video USB-C se guarda cómodamente para facilitar los viajes.

CDPVGDVHMDMP está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

- **ADAPTADOR DE VIDEO USB-C MULTIPUERTO 4 EN 1:** Modo USB-C DP Alt: HDMI 1.4 (4K 30Hz y audio 7.1), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio estéreo), VGA o DVI (1080p), compatible con HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3
- **RESISTENTE Y PORTÁTIL:** Gabinete plateado de aluminio durable con una cavidad magnética para fijar el cable de conexión al host. Para los usuarios móviles en la oficina, en casa, o en salones de clase
- **COMPATIBILIDAD:** Para Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP, Chromebooks, MacBook Pro/Air [Nota: La salida VGA no funciona con hosts basados en M1]
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Adaptador USB Tipo-C probado a mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) a 4K o VGA/DVI a 1080p compatible con televisores, monitores y proyectores Dell, Asus, LG, Samsung, Sony, Epson
- **FÁCIL DE USAR:** Este adaptador admite una configuración plug-and-play sin controladores y es totalmente compatible con varias plataformas: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA

	Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

<p>Especificaciones Generales</p>	<p>El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.</p>
<p>MTBF</p>	<p>654,111 horas</p>
<hr/>	
<p>Conector(es)</p>	<p>Conector A Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)</p> <p>Conector B Mini DisplayPort (20 pines)</p> <p> VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)</p> <p> DVI-D (25 pines)</p> <p> HDMI (19 pines)</p>
<hr/>	
<p>Observaciones / Requisitos</p>	<p>Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).</p> <p>Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p> <p> La salida VGA no funciona con MacBook M1, M1 PRO y M1 MAX</p>
<hr/>	
<p>Requisitos Ambientales</p>	<p>Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)</p> <p>Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)</p> <p>Humedad HR de 40% a 50%</p>
<hr/>	
<p>Características Físicas</p>	<p>Color Plata</p> <p>Longitud del Cable 4.3 in [11 cm]</p> <p>Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]</p> <p>Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]</p>



Altura del Producto 0.6 in [15 mm]

Peso del Producto 3.8 oz [108 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.5 oz [184 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Adaptador A/V de viaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

