

Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

Productcode: CDPVGDVHDMDP



Deze zilveren USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort scherm. De adapter is ook verkrijgbaar in Space grijs (CDPVDHDMPSG) en roségoud (CDPVDHMDPRG).

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties.

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties.

De USB Type-C adapter heeft een aluminium behuizing die precies past bij uw zilveren MacBook en is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt. Met een geïntegreerde USB-C kabel met magnetische kabelmanager kan deze USB-C videoadapter handig worden opgeborgen voor gemakkelijk reizen.

De CDPVGDVHDMDP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw BYOD MacBook aan op een beschikbaar VGA-, DVI-, HDMI- of mDP-scherm op het werk
- Sluit een VGA-, DVI-, HDMI- of Mini DisplayPort-scherm aan op uw MacBook, en gebruik dit als een tweede scherm

## Eigenschappen

- Maximaliseer de videocompatibiliteit met een 4-in-1 adapter: USB-C naar VGA, DVI, HDMI of Mini DisplayPort
- Maak de perfecte verbinding met een USB-C adapter die perfect past bij uw zilveren MacBook
- Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager
- VESA gecertificeerd
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

---

### Hardware

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Garantiebeleid            | 3 Years   |
| Active or Passive Adapter | Actief  |
| AV-ingang                 | USB-C   |
| AV-uitgang                | HDMI - 1.4<br>DVI-I (Digital Only) - Single-Link<br>VGA<br>Mini DisplayPort - 1.2 |
| Chipsetcode               | Cypress - CYPD1120<br>Cypress - CY7C65210<br>Parade - PS8348B<br>Parade - PS171   |

---

### Prestaties

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Video Revision | DisplayPort 1.2 |
|----------------|-----------------|



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | HDMI 1.4   |
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m]   |
| Maximale analoge resoluties       | 1920 x 1200 @ 60Hz   |
| Maximale digitale resoluties      | 3840 x 2160 @ 30Hz   |
| Ondersteunde resoluties           | Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz<br><br>Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz<br><br>HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720<br><br>DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| Ondersteuning breedbeeld:         | Ja   |
| Audiospecificaties                | HDMI- en mDP-uitgang - 7.1 surround sound<br><br>DVI - No Audio Support<br><br>VGA - No Audio Support<br><br>Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio  |
| Algemene specificaties            | Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.   |
| MTBF                              | 654,111 uren   |

---

Connector(en)

|             |   |
|-------------|---|
| Connector A | USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode                                       |
| Connector B | Mini-DisplayPort (20-polig)<br><br>VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |



DVI-D (25-polig)

HDMI (19-polig)

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Notitie

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 40%-50% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Kabellengte 4.3 in [11 cm]

Lengte product 4.1 in [10.5 cm]

Breedte product 2.2 in [55 mm]

Hoogte product 0.6 in [15 mm]

Gewicht product 3.8 oz [108 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 6.5 oz [184 g]



---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

A/V-reisadapter

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

