

4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

Produkt ID: CDPVGDVHMDP



Denna silverfärgade USB-C™-videoadapter med flera portar är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA, DVI, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm. Adaptern finns även tillgänglig i Rymdgrå (CDPVDHMDPSG) och Rosa Guld (CDPVDHMDPRG).

Undvik besväret med att bära med dig olika adapterar för olika skärmar med denna 4-i-1 USB-C-adapter. Med VGA-, DVI-, HDMI- och mDP-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst. En praktisk plug-and-play-lösning när du reser, eller vid BYOD-situationer.

HDMI- och mDP-utgångarna på denna USB-C-videoadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. Alla utgångarna (HDMI, mDP, VGA, DVI) stöder upplösningar med hög definition på upp till 1920 x 1200.

USB Type C-adaptern har ett aluminiumhölje som är utformat för att matcha din silverfärgade MacBook och är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge. USB-C-adaptern har en inbyggd USB-C-kabel med magnetisk kabelhanterare för enkel förvaring vid resor.

CDPVGDVHMDP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
- Anslut din BYOD MacBook till en VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet eller i skolan

- Anslut en till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm till din MacBook

Funktioner

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 4-i-1-adapter: USB-C till VGA, DVI, HDMI eller Mini DisplayPort
- Upprätta den perfekta anslutningen med en USB-C-adapter som passar din silverfärgade MacBook
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
- Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare och ett slitstarkt aluminiumhölje
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Maximum Cable	49.9 ft [15.2 m]



Distance To Display	
Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz
Stödda upplösningar	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI- och mDP-utgång - 7.1 surroundljud DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Medeltid mellan fel (MTBF)	654,111 timmar

Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	Mini-DisplayPort (20-stifts) VGA (15-stifts, High Density D-Sub) DVI-D (25-stifts) HDMI (19-stifts)



Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Obs.	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	40%-50%RH

Utseende

Färg	Silver
Kabellängd	4.3 in [11 cm]
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [55 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.8 oz [108 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.5 oz [184 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	A/V-reseadapter
-----------------	-----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

