Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

Nº de produit: CFAST2SAT25

Vous pouvez désormais utiliser votre carte mémoire CFast™ comme un SSD SATA 2,5 pouces standard. Cet adaptateur unique vous permet de consulter et de récupérer des données d'une carte CFast par SATA à des vitesses de transfert supérieures.

Cet adaptateur CFast vers SATA crée une conversion permanente idéale pour des solutions compactes ou intégrées. Le cadre du lecteur et le connecteur de l'adaptateur reproduisent fidèlement ceux d'un disque dur SATA 2,5 pouces.

Le boîtier standard de 2,5 pouces permet d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable ou un autre support de fixation standard. Une fois la carte CFast installée dans cet adaptateur, vous pouvez l'utiliser exactement comme un disque SATA 2,5 pouces dans votre ordinateur portable, votre station d'accueil, votre boîtier ou votre PC.

Transférez des données de votre carte CFast vers votre PC par SATA, en profitant de vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s. Vous pourrez décharger des données de vos appareils photo et caméscopes DSLR, ou encore transférer des fichiers de conception graphique, des vidéos et d'autres fichiers de votre carte CFast.

Plus la vitesse de transfert augmente, moins vous perdez de temps. La vitesse réelle dépendra de la rapidité du support CFast.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Obtenez et récupérez rapidement des données d'une carte CFAST par SATA

• Déchargez des données d'appareils photo et de caméscopes numériques haut de gamme, ou transférez des fichiers de conception graphique et des vidéos

Spécifications techniques

• Transformez votre carte CFast en SSD SATA 2,5 pouces

• Prend en charge la norme SATA III avec des vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s

• Connecteur combiné SATA et alimentation (7 + 15 broches) comme pour un disque dur SATA 2,5 pouces

• Boîtier standard de 2,5 pouces permettant d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable

• Boîtier protecteur durable

• Indépendant du système d'exploitation, sans pilote ni logiciel à installer

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	SATA
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	CFast (I/II Card)
	Disques compatibles	CFAST 2.0, 1.0
	Hauteurs de lecteur prises en charge	3.3mm
		5mm
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s

	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Non
	Cycle d’insertion	10 000
	Type de carte mémoire	CFast (I/II Card)
	MTBF	50,000
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
	Connecteurs hôte	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation		
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et argent
	Type de boîtier	Acier et plastique
	Longueur du produit	3.9 in [99 mm]
	Largeur du produit	2.7 in [6.9 cm]

	Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
	Poids du produit	1.9 oz [54 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
	Package Width	5.2 in [13.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	3.7 oz [106.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur carte CFast vers SATA
		1 - Kit de vis de montage
		1 - Guide d'installation rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis