

CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing

Productcode: CFAST2SAT25



Nu kunt u uw CFast™ geheugenkaart gebruiken als een standaard 2,5 inch SATA solid-state drive. Met deze unieke adapter kunt u data openen op en terughalen van een CFast-kaart via SATA met hogere datatransmissiesnelheden.

Deze CFast-naar-SATA-adapter zorgt voor een permanente conversie van CFast naar SATA voor gebruik in kleine vormfactor- of geïntegreerde oplossingen. Het schijfframe en de connector van de adapter hebben precies dezelfde afmeting en connectorplaats als een 2,5 inch SATA harde schijf.

Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop of andere standaard montagesteun worden geïnstalleerd. Als de CFast-kaart eenmaal in deze adapter is gemonteerd, kun u hem gebruiken net zoals een 2,5 inch SATA-schijf - in uw laptop, docking station, behuizing of desktop.

Kopieer data van uw CFast-kaart naar uw pc via SATA, met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. U kunt data kopiëren van uw DSLR-camera's en camcorders, of grafische bestanden, video's en andere bestanden van uw CFast-kaart kopiëren.

Hogere bestandstransmissiesnelheden betekent dat u minder lang hoeft te wachten totdat de bestanden zijn gekopieerd. De werkelijke snelheid is afhankelijk van de snelheid van de CFast-media.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voor het snel openen en terughalen van data vanaf een CFast-kaart via SATA
- Kopieer data van hoogwaardige digitale camera's en camcorders of kopieer grafische bestanden en video's

Eigenschappen

- Gebruik uw CFast-kaart als een 2,5 inch SATA SSD
- Ondersteunt SATA III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- SATA en voedingscombiconnector (7- + 15-polig) - identiek aan een 2,5 inch SATA harde schijf
- Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop worden geïnstalleerd
- Duurzame beschermende behuizing
- Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van stuurprogramma's of software vereist

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	CFast (I/II Card)
Schijftype	CFAST 2.0, 1.0
Ondersteunde schijfhoogte(n)	3.3mm
	5mm

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
-----------------------------	----------

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Aantal plaatsingen	10.000
Type opslagmedium	CFast (I/II Card)
MTBF	50.000
Connector(en)	
Schijfaansluitingen	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Voeding	
Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Staal en kunststof
Lengte product	3.9 in [99 mm]
Breedte product	2.7 in [6.9 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.9 oz [54 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - CFast-kaart-naar-SATA-converter
	1 - Set montageschroeven
	1 - Verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.