

CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5"

Produkt ID: CFAST2SAT25



Nu kan du använda ditt CFast™-minneskort som en standard 2,5" SATA solid state-enhet. Denna unika adapter ger dig åtkomst till data och låter dig återställa data från ett CFast-kort genom SATA vid snabbare dataöverföringshastigheter.

Denna CFast till SATA-adapter skapar en permanent konvertering från CFast till SATA för användning inuti lösningar med liten formfaktor eller inbyggda lösningar. Enhetens ram och kontakten på adaptern motsvarar den exakta storleken och kontaktplaceringen på en 2,5" SATA-hårddisk.

Standardhölje på 2,5" gör att det konverterade kortet kan installeras i en bärbar dator eller annat standard monteringsfäste. När CFast-kortet väl är monterat inuti adaptern, kan du använda det precis som en 2,5" SATA-enhet - i din bärbara enhet, dockningsstation, stationära dator eller i ditt kabinett.

För över data från ditt CFast-kort till din PC genom SATA, med filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps. Du kan ladda upp data från dina DSLR-kameror och -videokameror eller föra över grafiska designfiler, videor och andra filer från ditt CFast-kort.

Snabbare överföringshastigheter innebär att du tillbringar mindre tid med att vänta på att filöverföringar ska bli klara. Den faktiska hastigheten beror på hastigheten på CFast-mediet.

CFAST2SAT25 adaptern är tillverkad med ett hållbart och skyddande hölje.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Nå och återställ data från ett CFAST-kort snabbt genom SATA
- Ladda upp data från avancerade digitalkameror och videokameror, eller för över grafiska designfiler och videor

Funktioner

- Få ditt CFast-kort att fungera som en 2,5" SATA SSD
- Stöder SATA III med dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
- SATA- och ström-kombokontakt (7- + 15-stifts) - samma som en 2,5" SATA-hårddisk
- Standardhölje på 2,5" gör att det konverterade kortet kan installeras i en bärbar dator
- Hållbart skyddande hölje
- Oberoende av OS, ingen mjukvara eller drivrutiner krävs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	CFast (I/II Card)
Enhetsstyp	CFAST 2.0, 1.0
Stödda enhetshöjd(er)	3.3mm
	5mm

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
----------------------------------	--------

	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Inläkningshastighet	10 000
	Minnesmediatyp	CFast (I/II Card)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
	Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Ström		
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5%~95% RH
Utseende		
	Färg	Svart & silver
	Kabinetttyp	Stål och plast
	Produktlängd	3.9 in [99 mm]
	Produktbredd	2.7 in [6.9 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [54 g]
Förpackning		

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - CFast-kort till SATA-konverterare
	1 - Paket med monteringskruvar
	1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.