

Lettores/Scrittores USB 3.0 per Schede CFast 2.0 - USB-C

ID prodotto: CFASTRWU3C



Con questo lettore/scrittore per schede CFast, è possibile visualizzare, eseguire il download e il backup di foto e video con rapidità dalle schede di memoria CFast™ a un dispositivo con tecnologia USB-C™. Consente di scaricare o eseguire il backup dei file ovunque ci si trovi, direttamente sul campo o di ritorno nello studio.

È possibile sfruttare le prestazioni rapide della tecnologia USB 3.0 (5 Gbps) quando si esegue il download di foto ad alta risoluzione e video full HD dalla fotocamera digitale DSLR o dalla videocamera al computer laptop, tablet o computer desktop con tecnologia USB-Type C™. Consente di risparmiare tempo prezioso ogni giorno e acquisire una maggiore efficienza del flusso di lavoro durante le operazioni di accesso, trasferimento e backup dei file su un computer.

Il lettore/scrittore per schede può essere utilizzato ovunque ci si trovi per accedere rapidamente a foto e video. Dotato di un design compatto e leggero e di un cavo USB-C integrato, il lettore per schede è comodamente piccolo per l'uso portatile o per essere utilizzato con un computer in una posizione fissa. Può essere facilmente riposto in una custodia per essere trasportato dallo studio al campo. È anche alimentato tramite USB e quindi non richiede un'alimentazione esterna.

Il lettore/scrittore per schede è dotato di una struttura resistente e solida in grado di sopportare le difficoltà degli spostamenti. Disporre di un cavo integrato significa dover ricordare una cosa in meno da portare con sé.

Ideale per i fotografi e i videografi, il lettore/scrittore per schede è progettato per la massima facilità di utilizzo, con funzionalità plug-and-play per schede di memoria CFast 2.0 per risparmiare tempo ogni giorno e lavorare in modo più efficiente. Per migliorare la produttività, consente l'accesso simultaneo a molte schede di memoria CFast 2.0 o 1.0 attraverso l'utilizzo di più cavi adattatore.

La configurazione è facile. Il lettore/scrittore per schede CFast non richiede alcun driver o software aggiuntivo ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi inclusi Windows®, macOS e Linux®.

Il prodotto CFASTRWU3C è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Download e backup di foto ad alta risoluzione e video full HD dalla fotocamera digitale DSLR o videocamera al computer laptop, tablet o computer desktop con tecnologia USB-C
- Ideale per i professionisti della creatività, come i fotografi e i videografi, che desiderano scaricare o eseguire il backup dei file ovunque si trovino

Caratteristiche

- Download e backup rapidi di foto e video dalle schede CFast 2.0 al dispositivo USB-C, con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps tramite USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Portabilità semplificata con un design compatto e leggero e cavo integrato
- Il lettore/scrittore per schede supporta schede di memoria CFast 2.0 e 1.0
- Hot-swap e plug-and-play
- Non richiede alcun software o accessori aggiuntivi
- Accesso simultaneo a più schede di memoria CFast 2.0 attraverso l'utilizzo di più cavi adattatore
- Retrocompatibile con USB 2.0 1.x

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Numero di unità	1
Tipo unità	CFast 2.0, 1.0
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	CFast 2.0 (6 Gbps)
Funzionalità hot swap	Sì
Tipo memoria multimediale	CFast 2.0 / 1.0
MTBF	1,159,305 hours

Connettore/i

Connettori unità	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Connettori host	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività (luce fissa per il collegamento; lampeggiante per l'attività)
----------------	--


Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche



fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	9.6 in [24.5 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [58 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	1.2 oz [33.5 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Lettoce/scrittore per schede USB 3.0
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

