Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo CG de Palo Alto Networks - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit de 1GbE - RJ45 - 100m

ID del Producto: CG-ST

El modelo CG-ST es un módulo transceptor SFP por cobre compatible con el modelo CG de Palo Alto Networks diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Palo Alto Networks®. Ofrece conectividad fiable a 1 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps

• Tipo: cobre

• Tipo de conexión: Conector de RJ-45

• Distancia máxima de transferencia: 100 m

• MTBF: 510.469.759 horas

• Consumo energético: < 1,0 W

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• 100% COMPATIBLE CON PALO ALTO NETWORKS CG: Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Palo Alto Networks compatibles, para conectividad 1GbE fiable

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Palo Alto Networks

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Palo Alto Networks
	Estándares Industriales	IEEE 802.3 1000BASE-TX
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
	Tipo de Fibra	Cobre
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	No

	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	MTBF	510,469,759 hours
Características Físicas		
	Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	0.5 oz [15 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.