

1U-kabelhanteringspanel med hög densitet och borstlist, robust horisontell kabelhanterare i stål för datacenter

Produkt ID: CMBRUSH1U



CMBRUSH1U Kabelhanteringspaneler med borstlist monteras på ett standard 19-tums rack med 2 eller 4 stolpar för att organisera kablar och samtidigt hålla damm och smuts borta från racket.

1U-borstplattan är tillverkad av högkvalitativt stål med nylonborst med hög densitet och skapar en snygg ingångspunkt och erbjuder kabelavskiljning för enkel kabelorganisation. Borstpanelen ger dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till öppna ytor mellan utrustning.

Två set med hyllskruvar (10/32 och 12/24) medföljer för enkel installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning

Funktioner

- Nylonborste med hög densitet
- Tar endast upp 1U-rackutrymme
- Tålig stålkonstruktion
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Hyllskruvar ingår

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Industristandarder	EIA RS310-D
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Kabinettjocklek	0.0 in [1.2 mm]
Inre djup	0.8 in [2.0 cm]
Produktlängd	19.0 in [48.2 cm]
Produktbredd	0.7 in [1.7 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	8.0 oz [228.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	2.2 in [5.7 cm]
Paketets bredd	19.7 in [50.0 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.4 oz [296.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1U-kabelhanterare
	4 - 10/32 panelskruvar
	4 - 12/24 panelskruvar

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.