

Pannello Gestione Cavi 1U Orizzontale per armadi rack 19" - Pannello passacavi orizzontale con fessure e coperchio - Sistema di gestione cavi/canalina per rack 19 pollici

ID prodotto: CMDUCT1UX



Il pannello di gestione dei cavi con canalina con denti 1U CMDUCT1UX si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla canalina per cavi con copertura.

Il pannello di gestione cavi presenta una copertura superiore rimovibile che semplifica l'aggiunta o la rimozione rapida di fasci di cavi. La canalina è inoltre dotata di una serie di denti su entrambi i lati e di fori passanti sul lato posteriore che consentono la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Prodotto in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione cavi rappresenta una soluzione resistente per la sala server o gli armadietti di cablaggio. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 1 set di viti per rack M6.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- **GESTIONE AVANZATA DEI CAVI:** La canalina passacavi con copertura offre una serie di dita su entrambi i lati e fori passanti sul retro per aiutare a indirizzare i cavi dove necessario
- **PERFETTO PER I CAVI IN FASCIO:** questo sistema di gestione cavi è dotato di un coperchio superiore rimovibile che facilita l'aggiunta o la rimozione rapida dei cavi in fascio
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** Realizzato in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione cavi per rack con canalina orizzontale 1U è una soluzione di lunga durata per la sala server o l'armadio di cablaggio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** scelto dai professionisti dell'IT da oltre 30 anni, questo sistema di gestione dei cavi per rack server è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA RS310-D
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.2 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	1.6 lb [0.7 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [16.9 cm]

Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Canalina orizzontale per cavi
	2 - Viti M6x15
	4 - Dadi in gabbia M6
	4 - Viti M6x12 mm
	4 - Rondelle M6 in plastica

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.