

Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Productcode: CMHOOKMW



Met de CMHOOKMW multidirectionele verticale kabel-D-ring kunt u een naar binnen of buiten gerichte kabelhaak aan uw serverrack of -kast toevoegen voor een netjes georganiseerd kabelkanaal.

De 6 x 10 cm grote kabelring is gemaakt van hoogwaardig staal. Voor flexibele montageopties is de kabelring voorzien van een rechtshoekige montagesteun met 2 sets montagegaten, waardoor u de D-ring in de richting kunt aanbrengen die het meest geschikt is voor uw applicatie. Als trekontlasting voor de aangesloten kabels kunnen meerdere kabelringen waar u deze nodig hebt aan het rack worden bevestigd, waardoor een veelzijdige kabelbeheeroplossing ontstaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor gestructureerde bekabeling en netwerk distributie
- Gebruik met serverracks en serverkasten voor een nette en ordelijke bekabeling

Eigenschappen

- 6 x 10 cm kabelhaak
- Rechtshoekige steun met 2 sets montagegaten voor flexibele montage
- Robuust uitgevoerd in staal

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1.5U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Verticaal

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie	Rev 01 van dit product omvat: Verticale kabelbeheerhaak - Aantal: 1 10/32 Schroeven - Aantal: 2 12/24 Schroeven - Aantal: 2 24/24 Cage Nuts - Qty: 2
---------	--

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.1 in [2 mm]
Lengte product	4.0 in [10.2 cm]
Breedte product	2.8 in [7.0 cm]
Hoogte product	4.4 in [11.1 cm]
Gewicht product	6.3 oz [178.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]

Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [206.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - Verticale kabelhaak
	2 - M5 schroeven
	2 - M5 kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.