

2U dubbelsidig horisontell kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar

Produkt ID: CMPNL2U



Den CMPNL2U 2U horisontella kabelhanteringspanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att organisera horisontellt kablage med en kombination av D-krokar och kanal med fingrar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och designad som en dubbelsidig lösning med kabelhantering på både fram- och baksida. Framsidan har 4 horisontella D-krokar och baksidan har ytterligare 2 samt en kabelkanal med fingrar som hjälper dig dra kablarna som du vill ha dem och samtidigt minska belastningen på kablarna.

Som en extra bonus ger panelen dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till öppna ytor mellan utrustning. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (10/32 och 12/24).

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning

Funktioner

- D-krokar på framsidan (x4) och baksidan (x2) av panelen
- Kanal med fingrar på baksidan för kabeldragning
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- 2U hylldesign
- Tålig stålkonstruktion
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Hyllskruvar ingår

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Industristandarder	EIA RS310-D
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	3.1 lb [1.4 kg]

Förpackning

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	4.1 in [10.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

2U horisontell kabelhanterare

Kabelklämmor

5/8" #10-32 UNF-skruvar

#10-32 UNF-korgmuttrar

5/8" #12-24 UNF-skruvar

#12-24 UNC-korgmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

