

Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Verticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci

ID prodotto: CMPNL2UC



Il pannello orizzontale di gestione dei cavi 2U CMPNL2UC si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale grazie alla combinazione della canalina con denti e i ganci con anello a D. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione dei cavi è progettato come soluzione a due lati che consente la gestione dei cavi sulla parte anteriore e posteriore del pannello. La parte anteriore è dotata di 4 ganci con anello a D orizzontali e 4 verticali mentre la parte posteriore presenta 2 ganci aggiuntivi oltre a una canalina per cavi con una serie di denti che permette la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Il pannello offre inoltre l'ulteriore vantaggio di un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi aperti tra i dispositivi. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).

Nota: I ganci su questo sistema di gestione dei cavi si estendono oltre i 19 pollici. Di conseguenza, alcuni rack con fori di montaggio ravvicinati o rack da incasso potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- Ganci con anello a D sulla parte anteriore (4) e posteriore (2) del pannello
- Canalina con denti sulla parte posteriore per la posa dei cavi
- Design del rack a 2U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Standard del settore	EIA RS310-D
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	3.3 lb [1.5 kg]

Informazioni



confezione

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.3 lb [1.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Pannello di gestione cavi combinato 2U
	Morsetti per cavi
	Viti 5/8" #10-32 UNF
	Viti 5/8" #12-24 UNF
	Dadi ingabbiati #10-32 UNF
	Dadi ingabbiati #12-24 UNC

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

