

2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken

Productcode: CMPNL2UC



Het CMPNL2UC 2U kabelpaneel wordt bevestigd op een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen voor het organiseren van zowel horizontale als verticale kabels, waarbij een combinatie van vingergoot en D-ringhaken wordt gebruikt. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen als een tweezijdige oplossing voor kabelbeheer aan zowel de voor- als achterkant van het paneel. De voorkant is voorzien van 4 verticale en 4 horizontale D-ringhaken, terwijl de achterkant 2 extra haken heeft en een kabelgoot met een reeks haken zodat u uw kabels kunt aanleggen waar u die nodig hebt, terwijl u tegelijkertijd de kabelbelasting vermindert.

Als extra voordeel bevordert het paneel ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes tussen de apparatuur af te sluiten. Deze horizontale kabelmanager kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 rackschroevensets (10/32 en 12/24).

NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerk distributiekabels

voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

- D-ringhaken aan de voorkant (4x) en achterkant (2x) van het paneel
- Vingergoot aan de achterkant voor het aanleggen van kabels
- 2U rack design
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rack schroeven
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Stand	Horizontaal
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 lb [1.9 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2U combinatie kabelpaneel
	Kabelklemmen
	5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
	5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
	#10-32 UNF plaatmoeren
	# 12-24 UNC-kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

