

2U dubbelsidig horisontell/vertikal kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med fingrar

Produkt ID: CMPNL2UC



CMPNL2UC 2U kabelhanteringspanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att organisera både horisontellt och vertikalt kablage med en kombination av D-krokar och kanal med fingrar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och designad som en dubbelsidig lösning med kabelhantering på både fram- och baksida. Framsidan har 4 vertikala och 4 horisontella D-krokar och baksidan har ytterligare 2 samt en kabelkanal med fingrar som hjälper dig dra kablarna som du vill ha dem och samtidigt minska belastningen på kablarna.

Som en extra bonus ger panelen dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till öppna ytor mellan utrustning. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (10/32 och 12/24).

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna produkt.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla

kablarna i ordning

Funktioner

- D-krokar på framsidan (x4) och baksidan (x2) av panelen
- Kanal med fingrar på baksidan för kabeldragning
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- 2U hylldesign
- Tålig stålkonstruktion
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Hyllskruvar ingår

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Industristandarder	EIA RS310-D
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	3.3 lb [1.5 kg]

Förpackning

Package Length	22.2 in [56.3 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.3 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2U kombinerad kabelhanterare
	Kabelklämmor
	5/8" #10-32 UNF-skruvar
	#10-32 UNF-korgmuttrar
	5/8" #12-24 UNF-skruvar
	#12-24 UNC-korgmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

