

Supporto PC per sotto Scrivania - Base Regolabile PC

Product ID: CPUMNTUD



Per ottimizzare l'area di lavoro, questo supporto per CPU sotto scrivania consente di liberare spazio sul pavimento e sulla scrivania e di accedere con facilità al computer con orientamento a torre.

Questo supporto per CPU offre un pratico sistema per l'installazione del computer sotto qualsiasi scrivania o superficie piana. Senza occupare spazio sul piano di lavoro o sul pavimentato, il case del computer resta lontano da polvere e sporcizia e lo spazio di lavoro risulta più ordinato e organizzato. Il supporto per PC sotto scrivania è l'ideale per il montaggio della CPU sotto una postazione di lavoro in piedi o con posizione seduta/in piedi, dove può essere spostata su e giù con il piano di lavoro a seconda delle esigenze.

Il resistente supporto per CPU è dotato di un telaio regolabile per ospitare vari formati case, da 123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza.

Grazie alla possibilità di rotazione completa a 360 gradi, il supporto per PC sotto scrivania consente di accedere con facilità al case, sia davanti che dietro, assicurando porte e cavi sempre a portata di mano. È inoltre dotato di un lungo binario di 485 mm con un meccanismo di scorrimento di estrema fluidità che permette lo spostamento laterale della CPU per una maggiore facilità d'accesso.

Il resistente supporto per computer con orientamento a torre tiene saldamente in posizione il case del PC, con una capacità di carico fino a 30 kg. Il prodotto CPUMNTUD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montaggio del computer sotto la scrivania o il piano di lavoro per un minore ingombro
- Ideale per il montaggio della CPU sotto una postazione di lavoro in piedi o con posizione seduta/in piedi

Features

- Minor ingombro grazie al montaggio del case del PC sotto la scrivania, a distanza dal pavimento
- Compatibile con la maggior parte delle CPU con orientamento a torre e dotato di telaio regolabile (da 123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza)
- Il resistente supporto della CPU è in grado di sostenere in tutta sicurezza fino a 30 kg
- Possibilità di rotazione completa a 360 gradi per un pratico accesso a porte e cavi
- Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari per una facile installazione

Hardware	Warranty	5 Years
	Opzioni di montaggio	Under Desk
Prestazioni	Specifiche generali	Telaio regolabile: da 123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza
	Capacità di carico	66.3 lb [30 kg]
	Orientamento/rotazione	360°
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Steel and Plastic
	Lunghezza prodotto	8.4 in [2.1 cm]
	Larghezza prodotto	10.0 in [2.5 cm]
	Altezza prodotto	26.2 in [6.6 cm]
	Peso prodotto	11.0 lb [5.0 kg]
Informazioni confezione	Package Length	10.2 in [2.6 cm]
	Package Width	9.6 in [2.4 cm]
	Package Height	21.5 in [5.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.0 lb [5.4 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Supporto CPU
	Incluso nella confezione	piastra di montaggio
	Incluso nella confezione	fermi
	Incluso nella confezione	Viti di montaggio

Incluso nella confezione Foglio in materiale espanso

Incluso nella confezione Manuale utente

Incluso nella confezione Viti di fermo

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

