

Support Mobile pour Unité Centrale, Support Mobile pour Unité Centrale PC à Roulettes, Charge Maximale de 21kg, Chariot à Roulettes pour Ordinateur de Bureau, Chariot en Acier, Support Réglable

Nº de produit: CPUMOBILESTND



Ce support mobile pour tour d'ordinateur offre une base sécurisée et mobile pour un ordinateur de bureau. Le chariot permet un accès complet à l'avant et à l'arrière d'une tour CPU et garantit une circulation d'air optimale. La construction en acier durable, combinée avec des coussinets antidérapants protecteurs, protège votre châssis CPU des dommages, en faisant une solution fiable pour les applications de poste de travail.

Régler la largeur du support est facile grâce à l'ajustement sans outil. Utilisez les écrous à ailettes sur le bas de la base pour élargir le support de 125 à 208 mm. Cette flexibilité permet au support mobile d'accommoder différentes tailles de boîtiers, y compris les batteries de secours UPS, offrant un ajustement personnalisé pour l'appareil installé.

Maximisez l'espace sur votre bureau en déplaçant votre ordinateur de bureau sur le chariot mobile. Les roulettes à la base permettent un positionnement sans effort où cela est nécessaire, et les freins assurent qu'il reste bien en place. Avec une capacité de poids maximale de 21 kg, ce chariot est conçu pour supporter l'équipement tout en gardant l'espace de travail organisé.

Bénéficiez d'un accès facile aux baies de disques, aux ports périphériques et aux câbles de votre PC avec le chariot mobile ajustable sous le bureau. Le processus de montage rapide, nécessitant seulement trois composants principaux, et l'inclusion de tout le matériel nécessaire rendent l'installation simple et directe. Ce design pratique garde votre technologie facilement accessible.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Accès facile aux ports, aux câbles ou à l'arrière de l'ordinateur pour la maintenance ou les mises à niveau
- Positionner sous un bureau pour libérer de l'espace

Spécifications techniques

- **CHARIOT D'UC ROULANT** : Ce support mobile offre un accès complet à l'avant et à l'arrière de l'UC tout en dégageant un passage pour la circulation de l'air; Des tampons antidérapants évitent d'endommager le châssis de l'UC; Construction durable en acier
- **RÉGLAGE SANS OUTILLAGE** : Ajustez la largeur du support de montage de l'UC à l'aide des écrous à oreilles; L'ajustement de 125 à 208mm permet au chariot de s'adapter à différentes tailles de boîtiers ou même aux batteries de secours de l'onduleur
- **ÉCONOMIE D'ESPACE** : Utilisez ce chariot pour maximiser l'espace en déchargeant la tour sur le sol ou sous un bureau; Les roulettes sur le support permettent un positionnement facile, et les freins garantissent qu'il reste en place; Capacité de 21kg
- **SANS SOUCI** : Accédez aux baies de disques, aux ports périphériques et aux câbles de l'ordinateur lorsqu'il est monté sur le support mobile; Assemblage rapide avec seulement trois composants principaux; Toute la quincaillerie nécessaire est incluse
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support d'ordinateur sur roulettes bénéficie d'un soutien pendant 5 ans et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Roulettes Inclus

Performance

Spécifications générales Capacité de Charge : 21kg

Largeur Réglable : 125 à 208mm

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	10.1 in [25.7 cm]
Largeur du produit	10.2 in [26.0 cm]
Hauteur du produit	10.6 in [27.0 cm]
Poids du produit	7.4 lb [3.4 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.1 in [8.0 cm]
Largeur du Paquet	11.4 in [29.0 cm]
Hauteur du Paquet	11.6 in [29.5 cm]
Poids brut	8.2 lb [3.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Roulettes
	2 - Parois Latérales
	1 - Base
	2 - Coussinets Antidérapants pour les Parois Latérales
	1 - Coussin Antidérapant de la Base
	4 - Vis de montage
	4 - Écrous à oreilles
	4 - Rondelles
	1 - Clé
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty 5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

