

CPU Houder op Wielen, Verrijdbare Computer Beugel, Max Draagvermogen 21kg, Verstelbare PC Beugel, Computer Vloerstandaard met Wielen, Stalen CPU Standaard

Productcode: CPUMOBILESTND



Deze verrijdbare computerhouder biedt een veilig en mobiel standaard voor uw desktopcomputer. De CPU houder is volledig toegankelijk aan de voor- en achterkant van de computer en zorgt voor een optimale luchtstroom. De duurzame stalen constructie, gecombineerd met de anti-slip pads, beschermt je CPU chassis tegen beschadiging en is daarmee een betrouwbare oplossing voor diverse werkplektoepassingen.

De breedte van de beugel is eenvoudig zonder gereedschap in te stellen. Gebruik de vleugelmoeren aan de onderkant van de basis om de houder uit te breiden van 125 tot 208 mm. Dankzij deze flexibiliteit is de verrijdbare beugel geschikt voor behuizingen met verschillende afmetingen, inclusief UPS backupbatterijen, en past bij elk geïnstalleerd apparaat.

Optimaliseer uw bureau ruimte door uw desktopcomputer op de verrijdbare houder te plaatsen. Dankzij de wielen aan de onderkant kun je de beugel moeiteloos overal verplaatsen en de remmen zorgen ervoor dat de computer houder stevig op zijn plaats blijft staan. Met een maximale draagvermogen van 21 kg is deze houder ontworpen om apparatuur te ondersteunen en tegelijkertijd de werkruimte georganiseerd te houden.

Geniet van eenvoudige toegang tot de drive bays, randapparatuurpoorten en PC bekabeling met de verstelbare standaard. Het snelle montageproces, waarvoor slechts drie hoofdonderdelen nodig zijn, en de meegeleverde hardware maken de installatie eenvoudig en duidelijk. Dankzij dit praktische ontwerp blijft je technologie altijd gemakkelijk toegankelijk.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Eenvoudige toegang tot poorten, kabels of achterkant van de computer voor onderhoud of upgrades
- Onder een bureau plaatsen om ruimte vrij te maken

Eigenschappen

- **VERRIJDWARE CPU HOUDER:** De mobiele open frame PC beugel biedt volledige toegang tot de voor- en achterkant van de CPU-toren en zorgt voor een efficiënte luchtstroom; Anti-slip pads beschermen het CPU chassis tegen schade; Duurzame stalen constructie
- **INSTELLING ZONDER GEREEDSCHAP:** De breedte van de CPU-beugel is met de vleugelmoeren aan de onderkant eenvoudig en zonder gereedschap aan te passen; Verstelbaar van 125 tot 208mm en is geschikt voor verschillende behuizingen of back-up UPS-batterijen
- **PLAATSBESPAREND:** Bespaar ruimte met deze verrijdbare standaard door de computertoren op de vloer of onder een bureau te plaatsen; De meegeleverde wielen maken positioneren eenvoudig en remmen zorgen ervoor dat de houder op zijn plaats blijft; Max. 21kg
- **ZORGELOOS:** De verrijdbare standaard biedt snelle en eenvoudige toegang tot drive bays, randapparatuurpoorten en kabels; Snelle montage met slechts drie hoofdonderdelen; Meegeleverd met alle benodigde montagemateriaal
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze verrijdbare computer beugel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Wielen	Inclusief

Prestaties

Algemene specificaties	Draagvermogen: 21kg
	Verstelbare breedte: van 125mm tot 208mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	10.1 in [25.7 cm]
Breedte product	10.2 in [26.0 cm]
Hoogte product	10.6 in [27.0 cm]
Gewicht product	7.4 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.1 in [8.0 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	11.6 in [29.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.2 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - wielen
	2 - Zijkanten
	1 - basis
	2 - Zijkanten Anti-Slip Pads
	1 - Basis Anti-Slip Pad
	4 - montageschroeven
	4 - Vleugelmoeren
	4 - onderleggingen
	1 - steeksleutel
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.