

Destornillador Eléctrico con Juego de 20 Puntas de Precisión - Mini Destornillador Portátil a Pilas para Reparación de Ordenadores, Tablets y Móviles - Inalámbrico

ID del Producto: CTK20PCEDRIVE



Este destornillador inalámbrico resulta ideal para desmontar y volver a montar dispositivos electrónicos durante reparaciones. El conjunto de destornillador con alimentación por batería incluye el propio destornillador de precisión (2 baterías AAA incluidas), 20 microbrocas y un imantador/desimantador, que se llevan en un estuche de transporte de duradero material suave. Las brocas incluidas se han seleccionado especialmente para compatibilidad con las principales marcas de smartphones, tablets y ordenadores portátiles, incluyendo los siguientes modelos, pero sin excluir otros: iPhone, iPad y Macbook de Apple, Samsung Galaxy, Chromebook de Acer y HP, ThinkPad de Lenovo.

El destornillador eléctrico de calidad premium incluido en este kit tiene varias funciones diseñadas para reparaciones sin problemas.

- La luz LED de trabajo integrada ilumina el área en la que se vaya a utilizar el destornillador, lo cual garantiza que se vean los detalles sin sombras, indistintamente de la iluminación en el área de reparación.
- Los modos de avance y retroceso mediante la alimentación por batería, con par de apriete de 0,25 a 0,35 Nm, garantizan el fácil apriete y aflojado de los tornillos, sin esforzar demasiado la muñeca, lo cual ocurre al utilizar los destornilladores manuales.
- El imantador/desimantador incluido le permite imantar el destornillador, a fin de garantizar que los tornillos se instalen/desinstalen sin que se caigan o pierdan. Además, es posible desimantar el destornillador para reparación de dispositivos informáticos demasiado sensibles a imanes.
- Las baterías de cambio rápido permiten un funcionamiento ininterrumpido.

Este kit incluye 20x brocas de 4mm, seleccionadas especialmente por su amplia compatibilidad con las marcas principales de modelos de smartphone, tablet y ordenador portátil. Brocas incluidas:

- Cabeza de estrella (Philips): PH000, PH00, PH0, PH1
- Cabeza ranurada (plana): SL1.0, SL1.5, SL2.0
- Torx: T5
- Torx con seguridad: T6, T8
- Hexagonal: H2.5, H3.0
- Pentalobular: P20.8, P51.2, P61.5
- Tuerca: U3.0
- Tres puntas: Y0.6, Y2.5
- Triangular: 3.0
- Robertson (cuadrado): S0

Incluye estuche de transporte de duradero material suave.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Desmote y vuelva a montar dispositivos electrónicos durante reparaciones

Características

- **DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON ALIMENTACIÓN POR BATERÍA:** Herramienta ideal para desmontar y volver a montar dispositivos y piezas electrónicas. Fabricado en aluminio, con alimentación por batería (2x AAA, incluidas). LED, modos de avance y retroceso
- **BROCAS DE PRECISIÓN:** Juego de 20 piezas; estrella/Philips (PH000/PH00/PH0/PH1), ranurada/plana (SL1.0/SL1.5/SL2.0), (TORX T5), Torx con seguridad T6/T8, HEXAGONAL (H2.5/H3.0), Pentalobular P2(0,8)/P5(1,2)/P6(1,5), Tuerca (U3.0), 3 puntas (Y0.6/Y2.5) etc.
- **FUNCIONA CON LOS DISPOSITIVOS DE MARCAS PRINCIPALES:** Las brocas incluidas se han seleccionado especialmente para compatibilidad con: iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebook

- **FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS:** Destornillador eléctrico portátil con 0,35Nm de torque (máximo) y 110rpm (máximo), que ayuda a evitar daños en los tornillos. Funciona con brocas de 4mm. Baterías de cambio rápido para un funcionamiento ininterrumpido
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este destornillador eléctrico de precisión compacto/pequeño incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Alimentación: 2x baterías AAA (incluidas)
	Velocidad: 110 RPM
	Par nominal: 0,25 a 0,35 Nm
	Tamaño compatible de broca: 4mm
	Tamaño de broca incluida: H4x28mm
	Brocas incluidas: Cabeza de estrella (Philips) PH000, PH00, PH0, PH1 Ranurada (plana) SL1.0, SL1.5, SL2.0 Torx T5 Torx con seguridad T6, T8 Hexagonal H2.5, H3.0 Pentalobular P20.8, P51.2, P61.5 Tuerca U3.0 Tres puntas Y0.6, Y2.5 Triangular 3.0 Robertson (cuadrado) S0

Características Físicas

Color	Plata
Materiales	Aluminio
Longitud del Producto	7.1 in [18.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	1.8 oz [52.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	8.7 in [22.2 cm]
Ancho de la Caja	3.1 in [7.8 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [262.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Destornillador de precisión
	1 - Juego de 20 puntas
	1 - Desimantador
	1 - Guía Rápida de Inicio
	2 - Batería AAA

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.