

Set di cacciavite elettrico di precisione a 20 punte - Kit di cacciaviti a batteria portatile/mini per riparazioni di elettronica, laptop, computer, tablet e telefoni - magnetico - senza filo

ID prodotto: CTK20PCEDRIVE



Questo cacciavite cordless è lo strumento ideale per smontare e rimontare i dispositivi elettronici durante le riparazioni. Il kit a batteria include un cacciavite elettrico di precisione (2 batterie AAA incluse), 20 micropunte e un magnetizzatore/smagnetizzatore, il tutto in una custodia da trasporto morbida e resistente. Le punte incluse sono state appositamente selezionate per compatibilità con la maggior parte delle principali marche di smartphone, tablet e computer laptop, tra cui, a titolo esemplificativo, Apple iPhone, iPad, Macbook, Samsung Galaxy, HP e Acer Chromebook, Lenovo ThinkPad.

Il cacciavite elettrico di alta qualità incluso in questo kit dispone di varie funzioni progettate per eseguire riparazioni senza problemi.

- Una luce di lavoro a LED integrata illumina l'area operativa del cacciavite, garantendo una visione chiara dei dettagli senza alcuna ombra, indipendentemente dall'illuminazione presente nell'area di riparazione.
- Le modalità di rotazione in avanti e indietro con una coppia da 0,25 a 0,35 N.m consentono di installare e rimuovere le viti con facilità, senza affaticare il polso come invece avviene con i cacciavite manuali.
- Il magnetizzatore/smagnetizzatore incluso offre la possibilità di magnetizzare il cacciavite per garantire la facile installazione/rimozione delle viti senza perderle. Inoltre, è possibile smagnetizzare la testa in caso di riparazioni su dispositivi che potrebbero essere sensibili ai magneti.
- Le batterie a sostituzione rapida garantiscono un funzionamento ininterrotto.

Il kit è dotato di 20 punte da 4 mm appositamente selezionate per un'ampia compatibilità con le principali marche di smartphone, tablet e computer laptop. Punte incluse:

- Phillips (testa a croce): PH000, PH00, PH0, PH1
- A taglio (testa piatta): SL1.0, SL1.5, SL2.0
- Torx: T5
- Torx Security: T6, T8
- Esagonali: H2.5, H3.0
- Pentalobe: P20.8, P51.2, P61.5
- A chiave: U3.0
- Tri-Wing: Y0.6, Y2.5
- A triangolo: 3.0
- Robertson: S0

Il cacciavite elettrico è dotato di una custodia da trasporto morbida e resistente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Smontaggio e rimontaggio di dispositivi elettronici nel corso di riparazioni

Caratteristiche

- **CACCIAVITE DI PRECISIONE A BATTERIA:** cacciavite elettrico portatile perfetto per smontare e rimontare componenti elettronici. Il cacciavite cordless in alluminio è alimentato a batterie con luci a LED e pulsanti per la modalità rotazione avanti/indietro
- **PUNTE DI PRECISIONE:** set da 20 pezzi; Phillips (PH000/PH00/PH0/PH1), a taglio (SL1.0/SL1.5/SL2.0), (TORX T5), TORX Security T6/T8, esagonali (H2.5/H3.0), Pentalobe P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5), a chiave (U3.0), Tri-Wing (Y0.6/Y2.5), triangolo 3.0, Robertson S0
- **COMPATIBILE CON I PRINCIPALI DISPOSITIVI:** le punte incluse sono state selezionate per compatibilità con le principali marche di smartphone, tablet e computer laptop, tra cui iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebook

- **FUNZIONAMENTO SENZA PROBLEMI:** il minicacciavite elettrico con 0,35 N.m di coppia (max) e 110 RPM (max) minimizza il danneggiamento delle viti; batterie a sostituzione rapida; il magnetizzatore/smagnetizzatore rende il kit ideale per i reparti IT
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo avvitatore elettrico di precisione compatto/piccolo è supportato per 2 anni, inclusa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni su 7

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
	Velocità: 110 RPM
	Coppia in uscita: da 0,25 a 0,35 N.m
	Dimensione punte supportata: 4 mm
	Dimensione punte incluse: H4x28 mm
	Punte incluse: Phillips (testa a croce) PH000, PH00, PH0, PH1
	A taglio (testa piatta) SL1.0, SL1.5, SL2.0
	Torx T5
	Torx Security T6, T8
	Esagonali H2.5, H3.0
	Pentalobe P20.8, P51.2, P61.5
	A chiave U3.0
	Tri-Wing Y0.6, Y2.5
	A triangolo 3.0
	Robertson S0

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Materiali	Alluminio
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]

Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [52.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	3.1 in [7.8 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [262.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cacciavite di precisione
	1 - Set di punte da 20 pezzi
	1 - Smagnetizzatore
	1 - Guida di avvio rapido
	2 - Batteria AAA

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.