

20 Bit Elektrische Precisie Schroevendraaier Set - Mini Schroevendraaier op Batterij voor Laptop, Computer, Tablet, Telefoon & Electronica Reparatie - Magnetisch - Draadloos

Productcode: CTK20PCEDRIVE



Deze draadloze schroevendraaier is het ideale gereedschap voor het demonteren en opnieuw monteren van elektronische apparaten tijdens reparaties. De schroevendraaierset met batterijvoeding omvat een elektrische precisieschroevendraaier (inclusief 2x AAA-batterijen), 20 micro bits/kopjes en een magnetizer/demagnetizer, allemaal in een duurzame zachte draagtas. De bits zijn speciaal geselecteerd voor hun compatibiliteit met de belangrijkste merken smartphones, tablets en laptops, inclusief maar niet beperkt tot Apple iPhones, iPads, MacBooks, Samsung Galaxy, HP en Acer Chromebooks, Lenovo ThinkPads.

De hoogwaardige elektrische schroevendraaier in deze set heeft diverse functies die zijn bedoeld voor probleemloze reparaties.

- Een geïntegreerde LED verlicht de plaats waar de schroevendraaier wordt gebruikt zodat u duidelijk en zonder schaduwen alle details kunt zien, ongeacht de verlichting in uw werkplaats of reparatieruimte.
- De batterijvoeding en regeling voor draairichting met een 0,25 tot 0,35 Nm koppel zorgen ervoor dat u moeiteloos schroeven erin en eruit kunt draaien zonder uw pols te moeten belasten zoals dat bij handschroevendraaiers het geval is.
- Met de meegeleverde magnetizer/demagnetizer kunt u de schroevendraaier magnetisch maken zodat u schroeven eenvoudig kunt installeren/verwijderen zonder deze te verliezen. Bovendien kan de kop worden gedemagnetiseerd voor IT-reparaties van apparaten die gevoelig zijn voor magnetisme.
- Snel te wisselen batterijen zorgen voor ononderbroken gebruik.

Deze set bevat 20x4 mm bitjes die speciaal zijn geselecteerd voor hun compatibiliteit met belangrijke merken smartphones, tablets en laptops. Meegeleverde bits/kopjes:

- Kruiskop/Philips: PH000, PH00, PH0, PH1
- Sleuf (platkop): SL1.0, SL1.5, SL2.0
- Torx: T5
- Torx Security: T6, T8
- Hexagonaal: H2.5, H3.0
- Pentalobe: P20.8, P51.2, P61.5
- Spanner: U3.0
- Tri Wing: Y0.6, Y2.5
- Triangle 3.0
- Robertson: S0

Bij de elektrische schroevendraaier wordt een duurzame zachte hoes/draagtas geleverd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Demonteer en monteer elektronische apparaten tijdens reparaties

Eigenschappen

- **PRECISIESCHROEVENDRAAIER MET BATTERIJ:** Deze elektrische schroevendraaier is het perfecte gereedschap voor het (de)monteren van elektronica/apparaten; Gemaakt uit aluminium en met batterijen gevoed (inc. 2x AAA); LED-lamp & knoppen voor draairichting
- **PRECISIE BITS:** Set van 20 stuks; kruiskop (PH000/PH00/PH0/PH1), sleuf (SL1.0/SL1.5/SL2.0), (TORX T5), Torx Security T6/T8, Hexagon (H2.5/H3.0), Pentalobe P2 (0.8)/P5 (1.2)/P6 (1.5), Spanner (U3.0), Tri Wing (Y0.6/Y2.5), Triangle 3.0, Robertson S0
- **COMPATIBEL MET GROTE MERKEN:** De bits/kopjes zijn speciaal geselecteerd voor hun compatibiliteit met de belangrijkste merken smartphones, tablets en laptops, inclusief iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/MacBook/Chromebook

- **PROBLEEMLOZE BEDIENING:** Elektrische minischroevendraaier met 0,35 Nm koppel (max) en 110 rpm (max) voorkomt beschadiging; snel te wisselen batterijen zorgen voor ononderbroken gebruik; magnetizer/demagnetizer; ideaal voor IT-/reparatieafdelingen
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Elektrische Precisie Schroevendraaier werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Voeding: 2x AAA-batterijen (meegeleverd)
	Snelheid: 110 RPM
	Uitgangskoppel: 0,25 - 0,35 Nm
	Ondersteunde bitmaat: 4 mm
	Meegeleverde bitmaat: H4x28mm
	Meegeleverde bits: Kruiskop/Philips PH000, PH00, PH0, PH1 Sleuf (platkop) SL1.0, SL1.5, SL2.0 Torx T5 Torx Security T6, T8 Hexagonaal H2.5, H3.0 Pentalobe P20.8, P51.2, P61.5 Spanner U3.0 Tri Wing Y0.6, Y2.5 Triangle 3.0 Robertson S0

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Materiaal	Aluminium
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	1.8 oz [52.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.2 cm]

Package Width	3.1 in [7.8 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.2 oz [262.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Precisieschroevendraaier
	1 - Set van 20 bits
	1 - Demagnetiseerder
	1 - Quick-Start Handleiding
	2 - AAA batterij

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.