

Set di cacciaviti elettrici di precisione a 55 punte - Kit di cacciaviti a batteria portatile/mini per riparazioni di elettronica, laptop, computer, tablet e telefoni - magnetico - senza filo

ID prodotto: CTK55PCEDRIVE



Questo cacciavite cordless è lo strumento ideale per smontare e rimontare i dispositivi elettronici durante le riparazioni. Il kit a batteria include un cacciavite elettrico di precisione (2 batterie AAA incluse), 55 micropunte, un magnetizzatore/smagnetizzatore e un tappetino da lavoro magnetico, il tutto in una custodia da trasporto rigida e resistente. Una gamma completa di punte assicura la compatibilità con la maggior parte delle principali marche di smartphone, tablet e computer laptop, tra cui, a titolo esemplificativo, Apple iPhone, iPad, Macbook, Samsung Galaxy, HP e Acer Chromebook, Lenovo ThinkPad.

Il cacciavite elettrico di alta qualità incluso in questo kit dispone di varie funzioni progettate per eseguire riparazioni senza problemi.

- Una luce di lavoro a LED integrata illumina l'area operativa del cacciavite, garantendo una visione chiara dei dettagli senza alcuna ombra, indipendentemente dall'illuminazione presente nell'area di riparazione.
- Le modalità di rotazione in avanti e indietro con una coppia da 0,25 a 0,35 N.m consentono di installare e rimuovere le viti con facilità, senza affaticare il polso come invece avviene con i cacciaviti manuali.
- Il magnetizzatore/smagnetizzatore incluso offre la possibilità di magnetizzare il cacciavite per garantire la facile installazione/rimozione delle viti senza perderle. Inoltre, è possibile smagnetizzare la testa in caso di riparazioni su dispositivi che potrebbero essere sensibili ai magneti.
- Le batterie a sostituzione rapida garantiscono un funzionamento ininterrotto.

Il kit è dotato di 55 punte da 4 mm appositamente selezionate per un'ampia compatibilità con le principali marche di smartphone, tablet e computer laptop. Punte incluse:

- Phillips (testa a croce) H4x28: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Phillips (testa a croce) H4x45: PH0, PH2
- A taglio (testa piatta) H4x28: SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
- A taglio (testa piatta) H4x45: SL2.5
- Torx H4x28: T2, T3, T4, T5
- Torx Security H4x28: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- Esagonali H4x28: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
- Esagonali H4x45: H2.0, H2.5
- Pentalobe H4x28: P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
- A chiave H4x28: U2.0, U2.6, U3.0
- Tri-Wing H4x28: Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
- A triangolo H4x28: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
- Robertson H4x28: (quadrate) S0, S1, S2

Nel kit del cacciavite elettrico è inclusa una custodia in plastica rigida e resistente e un pratico tappetino da lavoro magnetico. La custodia da trasporto è dotata di vani per ciascuna punta inclusa e di un elegante scomparto per il cacciavite, mentre il tappetino da lavoro magnetico assicura che le viti e le punte rimangano nella posizione in cui vengono collocate fino al loro utilizzo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Smontaggio e rimontaggio di dispositivi elettronici nel corso di riparazioni

Caratteristiche

- **CACCIAVITE DI PRECISIONE A BATTERIA:** cacciavite elettrico portatile perfetto per smontare e rimontare componenti elettronici. Il cacciavite cordless in alluminio è alimentato a batterie con luci a

LED e pulsanti per la modalità rotazione avanti/indietro

- **KIT DI UTENSILI COMPLETO:** il set include cacciavite, 55 punte di precisione (8 Phillips, 7 a taglio, 4 Torx, 7 Torx Security, 11 esagonali, 3 Pentalobe, 3 a chiave, 5 Tri-Wing, 4 a triangolo, 3 Robertson), piano da lavoro magnetico, prolunga punta, magnetizzatore/smagnetizzatore e custodia rigida
- **COMPATIBILE CON I PRINCIPALI DISPOSITIVI:** le punte incluse sono state selezionate per compatibilità con le principali marche di smartphone, tablet e computer laptop, tra cui iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebook
- **FUNZIONAMENTO SENZA PROBLEMI:** il minicacciavite elettrico con 0,35 N.m di coppia (max) e 110 RPM (max) minimizza il danneggiamento delle viti; batterie a sostituzione rapida; il magnetizzatore/smagnetizzatore rende il kit ideale per i reparti IT
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti IT, questo avvitatore elettrico di precisione compatto/piccolo è supportato per 2 anni, inclusa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24 ore su 24, 5 giorni su 7

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
	Velocità: 110 RPM
	Coppia in uscita: da 0,25 a 0,35 N.m
	Dimensioni del tappetino da lavoro magnetico incluso: 20 cm x 9,5 cm
	Dimensione punte supportata: 4 mm
	Dimensione punte incluse: H4x28 mm (50 punte)
	H4x45 mm (5 punte)
	Punte incluse: Phillips (testa a croce) H4x28 PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
	Phillips (testa a croce) H4x45 PH0, PH2
	A taglio (testa piatta) H4x28 SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
	A taglio (testa piatta) H4x45 SL2.5
	Torx H4x28 T2, T3, T4, T5
	Torx Security H4x28 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
	Esagonali H4x28 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5,

H3.0, H3.5, H4.0

Esagonali H4x45 H2.0, H2.5

Pentalobe H4x28 P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)

A chiave H4x28 U2.0, U2.6, U3.0

Tri-Wing H4x28 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0

A triangolo H4x28 2.0, 2.3, 2.5, 3.0

Robertson H4x28 (quadrate) S0, S1, S2

Prolunga punta

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Materiali	Alluminio
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	14.5 oz [412.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.2 in [28.5 cm]
Larghezza del Pacco	4.6 in [11.6 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cacciavite di precisione
	1 - Set di punte da 55 pezzi

- 1 - Prolunga punta
- 1 - Tappetino da lavoro magnetico
- 1 - Smagnetizzatore
- 1 - Guida di avvio rapido
- 2 - Batteria AAA

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.