

55 Bit Elektrische Precisie Schroevendraaier Set - Mini Schroevendraaier op Batterij voor Laptop, Computer, Tablet, Telefoon & Electronica Reparatie - Magnetisch - Draadloos

Productcode: CTK55PCEDRIVE



Deze draadloze schroevendraaier is het ideale gereedschap voor het demonteren en opnieuw monteren van elektronische apparaten tijdens reparaties. De schroevendraaierset met batterijvoeding omvat een elektrische precisieschroevendraaier (inclusief 2x AAA-batterijen), 20 micro bits/kopjes en een magnetizer/demagnetizer, allemaal in een duurzame zachte draagtas. De bits zijn speciaal geselecteerd voor hun compatibiliteit met de belangrijkste merken smartphones, tablets en laptops, inclusief maar niet beperkt tot Apple iPhones, iPads, MacBooks, Samsung Galaxy, HP en Acer Chromebooks, Lenovo ThinkPads.

De hoogwaardige elektrische schroevendraaier in deze set heeft diverse functies die zijn bedoeld voor probleemloze reparaties.

- Een geïntegreerde LED verlicht de plaats waar de schroevendraaier wordt gebruikt zodat u duidelijk en zonder schaduwen alle details kunt zien, ongeacht de verlichting in uw werkplaats of reparatieruimte.
- De batterijvoeding en regeling voor draairichting met een 0,25 tot 0,35 Nm koppel zorgen ervoor dat u moeiteloos schroeven erin en eruit kunt draaien zonder uw pols te moeten belasten zoals dat bij handschroevendraaiers het geval is.
- Met de meegeleverde magnetizer/demagnetizer kunt u de schroevendraaier magnetisch maken zodat u schroeven eenvoudig kunt installeren/verwijderen zonder deze te verliezen. Bovendien kan de kop worden gedemagnetiseerd voor IT-reparaties van apparaten die gevoelig zijn voor magnetisme.
- Snel te wisselen batterijen zorgen voor ononderbroken gebruik.

Deze set bevat 55x4 mm bits die speciaal zijn geselecteerd voor hun compatibiliteit met belangrijke merken smartphones, tablets en laptops. Meegeleverde bits/kopjes:

- Kruiskop/Philips H4x28: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- Kruiskop/Philips H4x45: PH0, PH2
- Sleuf (platkop) H4x28: SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
- Sleuf (platkop) H4x45: SL2.5
- Torx H4x28: T2, T3, T4, T5
- Torx Security H4x28: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- Hexagonaal H4x28: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
- Hexagonaal H4x45: H2.0, H2.5
- Pentalobe H4x28: P2 (0.8), P5 (1.2), P6 (1.5)
- Spanner H4x28: U2.0, U2.6, U3.0
- Tri Wing H4x28: Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
- Triangle H4x28: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
- Robertson H4x28: (vierkant) S0, S1, S2

Bij de elektrische schroevendraaier wordt een duurzaam koffer en een handige magnetische werkmat geleverd. De koffer heeft gaten voor elk bitje en een compact compartiment voor de schroevendraaier, terwijl de magnetische werkmat ervoor zorgt dat uw schroeven en bitjes op hun plaats blijven liggen totdat u deze nodig heeft.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Demonteer en monteer elektronische apparaten tijdens reparaties

Eigenschappen

- **PRECISIESCHROEVENDRAAIER MET BATTERIJ:** Deze elektrische schroevendraaier is het perfecte gereedschap voor het (de)monteren van elektronica/apparaten; Gemaakt uit aluminium en met

batterijen gevoed (inc. 2x AAA); LED-lamp & knoppen voor draairichting

- **VOLLEDIGE GEREEDSCHAPSSET:** bevat schroevendraaier, 55 bits (8x Kruis, 7x Sleuf, 4x Torx, 7x Torx Security, 11xHexagonaal, 3x Pentalobe, 3x spanner, 5x TriWing, 4x Driehoek, 3x Robertson), magnetische werkmat, verlengstuk, magnetizer/demagnetizer en koffer
- **COMPATIBEL MET GROTE MERKEN:** De bits/kopjes zijn speciaal geselecteerd voor hun compatibiliteit met de belangrijkste merken smartphones, tablets en laptops, inclusief iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/MacBook/Chromebook
- **PROBLEEMLOZE BEDIENING:** Elektrische minischroevendraaier met 0,35 Nm koppel (max) en 110 rpm (max) voorkomt beschadiging; snel te wisselen batterijen zorgen voor ononderbroken gebruik; magnetizer/demagnetizer; ideaal voor IT-/reparatieafdelingen
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Elektrische Precisie Schroevendraaier werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Voeding: 2x AAA-batterijen (meegeleverd)

Snelheid: 110 RPM

Uitgangskoppel: 0,25 - 0,35 Nm

Inclusief magnetische werkmat - afmetingen: 20 cm x 9,5 cm

Ondersteunde bitmaat: 4 mm

Meegeleverde bitmaat: H4x28mm (50 bitjes)
H4x45mm (5 bitjes)

Meegeleverde bits: Kruiskop/Philips H4x28 PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
 Kruiskop H4x45 PH0, PH2
 Sleuf (platkop) H4x28 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
 Sleuf (platkop) H4x45 SL2.5
 Torx H4x28 T2, T3, T4, T5
 Torx Security H4x28 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
 Hexagonaal H4x28 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
 Hexagonaal H4x45 H2.0, H2.5
 Pentalobe H4x28 P2 (0.8), P5 (1.2), P6 (1.5)
 Spanner H4x28 U2.0, U2.6, U3.0
 Tri Wing H4x28 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
 Triangle H4x28 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
 Robertson H4x28 (vierkant) S0, S1, S2
 Bitverlengstuk

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Materiaal	Aluminium
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	14.5 oz [412.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.2 in [28.5 cm]
Breedte Verpakking	4.6 in [11.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Precieschroevendraaier
	1 - Set van 55 bits
	1 - Bitverlengstuk
	1 - Magnetische werkmat
	1 - Demagnetiseerder
	1 - Quick-Start Handleiding
	2 - AAA batterij

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.