

Câble Twinax à fixation directe SFP+ compatible Dell EMC DAC-SFP-10G-2M - 3 m

N° de produit: DACSFP10G3M



Le DACSFP10G3M est un câble SFP+ en cuivre à raccordement direct compatible Dell EMC DAC-SFP-10G-2M, qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec la marque Dell EMC™ et qui respecte les normes MSA du secteur.

Ce câble de cuivre passif câble en cuivre passif Twinax est destiné aux applications 10 GbE connectées sur des ports SFP+. Ce câble de cuivre de 3 m est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

Conçu pour fonctionner à haute vitesse, ce câble SFP+ à faible consommation d'énergie et à faible latence est une alternative économique aux ensembles avec câble en fibre optique. Il est destiné aux applications sur courte distance, comme les connexions de commutation/serveur réseau point à point dans un rack.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Les câbles SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
- Garanti 100 % compatible avec le câble Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Type de câble	Câble en cuivre passif

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Impédance	100 Ohm
Type de fibre optique	Cuivre
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	61,728,395 hours
Consommation électrique	< 1W

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Slot SFP
Connecteur B	1 - Slot SFP

Alimentation

Tension de sortie 3.3V DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 0~85 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 118.1 in [300.0 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 5.3 oz [150 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 7.4 in [18.9 cm]

Largeur du Paquet 7.8 in [19.9 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.8 cm]

Poids brut 4.7 oz [134.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - SFP+ Cable

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis