

Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel SFP+ twinaxkabel för direktanslutning - 3 m

Produkt ID: DACSFP10G3M



DACSFP10G3M är Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel koppar SFP+-kabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Dell EMC™-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Denna passiv passiv kopparkabel twinax-kopparkabel stöder 10 GbE tillämpningar som ansluts genom SFP+-portar. Denna koppar 3 m kabel är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar, och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- 100 % kompatibilitet med Dell EMC DAC-SFP-10G-2M garanterad
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Impedans	100 Ohm
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	61,728,395 hours
Strömförbrukning	< 1W

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP-plats
Connector B	1 - SFP-plats

Ström

Utspänning	3.3V DC
------------	---------

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	0~85 % RH
Utseende	Produktlängd	118.1 in [300.0 cm]
	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	5.3 oz [150 g]
Förpackning	Paketets längd	7.4 in [18.9 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [134.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP+ Cable
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.