

Draagbare Digitale Thermohygrometer, Handige Hygrometer / Thermometer met Groot LCD voor Serverruimtes/Bureau, Nauwkeurige Sensor, Min/Max Metingen

Productcode: DH60-THERMOMETER



De draagbare temperatuur- en luchtvochtigheidsmeter beschikt over een uiterst precieze sensor die voor nauwkeurige metingen van de omgeving zorgt. Dankzij het compact en lichtgewicht ontwerp is de meter gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken in verschillende omgevingen.

Deze draagbare thermometer is geschikt voor nauwkeurige metingen binnen een temperatuurbereik van -10 tot 60°C en relatieve vochtigheid (RH) van 0 tot 100% met een resolutie van 0,1°C en 0,1% RH. Schakel tussen temperatureenheden of bekijk minimum- en maximumwaarden via een knopdruk.

De draagbare hygrometer beschikt over een eenvoudig leesbaar LCD-scherm met grote lettertypes voor snelle, duidelijk afleesbare waarden, en optioneel backlight bij gebruik in donkere omgevingen. Dankzij de batterij-indicator op het scherm is de gebruiker op de hoogte van de batterijstatus, en dankzij de vijf minuten auto-off functie wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengd. Met de data bewaarknop kunnen de laatste metingen op het scherm worden bewaard als referentie.

De temperatuur tester is ideaal voor het controleren van serverruimtes, datacenters, kantooromgevingen en om in real-time apparatuur te testen om de omgevingscondities of koelprestaties van computersystemen te meten.

De digitale thermometer is vervaardigd van duurzaam ABS kunststof, is licht, compact en handig om mee te nemen. Het antislipontwerp zorgt voor een stevige grip, waardoor deze thermometer ideaal is voor metingen onderweg in diverse werkomgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEIDSMETER:** De draagbare digitale thermometer heeft een zeer gevoelige sensor met een dauwpunt temperatuurbereik van -10 tot 60°C en relatieve vochtigheid (RH) bereik van 0 tot 100%; Werkt op 3x AAA-batterijen (niet meegeleverd)
- **NAUWKEURIGE SENSOR:** Nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsmetingen met 10s responstijd voor snelle metingen; Resolutie van 0,1°C & 0,1% RH; Nauwkeurigheid van +/- 1°C & +/- 5% RH; Schakel temperatuureenheden & min/max-metingen om via één knopdruk
- **EENVOUDIGE LEESBAARHEID:** Display met groot lettertype voor snelle, overzichtelijke metingen; Data bewaarfunctie om metingen zichtbaar te houden; Optioneel backlight voor gebruik in donkere omgevingen; 5 min auto-off voor maximale batterijlevensduur
- **TOEPASSINGEN:** Controleer de prestaties van uw koelsystemen en ander apparatuur in realtime door de omgevingsomstandigheden te volgen; Ideaal voor gebruik in serverruimtes, datacenters, kantooromgevingen en het testen van apparatuur
- **DRAAGBAAR:** Compacte en lichtgewicht thermohygrometer is eenvoudig op te bergen en mee te nemen; Vervaardigd van duurzaam ABS kunststof met een antislip ontwerp, ideaal voor metingen op verplaatsing en in verschillende werkomgevingen

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Min temperatuurbereik van -10°C , Max temperatuurbereik van 60°C
	Relatieve luchtvochtigheidsbereik van 0 en 100% RH
	Resoluties van 0.1°C & 0.1% RH
	Nauwkeurigheid van +/- 1°C & +/- 5% RH

Voeding

Voedingsbron	Batteries (not included)
--------------	--------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	ABS
Lengte product	1.2 in [3.0 cm]
Breedte product	2.0 in [5.0 cm]
Hoogte product	5.7 in [14.5 cm]
Gewicht product	6.7 oz [190.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	3.9 in [9.9 cm]
Breedte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
Hoogte Verpakking	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Digitale Thermometer
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.