

10m Actieve DisplayPort Kabel, 4K Ultra HD DisplayPort Kabel, Lange DP naar DP Kabel voor Projectors/Monitors, DP Video/Display Kabel, Vergrendelbare DP Connectors

Productcode: DISPL10MA



De DISPL10MA 10 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve signaalversterker voor een aansluitafstand tot 10 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten - meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm² draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het DisplayPort-sigitaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

De 10 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange afstand en zonder signaalverlies

Eigenschappen

- **LICHT EN DUURZAME KABEL:** Duurzame lichtgewicht kabel. 32AWG kabel. Flexibele PVC omhulling. Superieure EMI afscherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk zorgen voor een hogere kwaliteit video en audio. Achterwaarts compatibel met DP 1.1
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen. Werkt met laptops/professionele workstations met FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 of R5000 grafische kaarten. Gebruik met UHD/4K-monitors, projectors of groot beeldscherm.
- **SPECS:** 10m | Zwart | Vergrendelbaar DisplayPort v1.1a - Male naar Male -. 32 AWG - PVC Mantel - Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk - Protocols: HBR, MST, GTC - Opmerking: DP-connector met label "Display" wordt aangesloten op het scherm
- **ACTIEF CIRCUIT:** Actieve busgevoede amplifier versterkt videosignalen over grotere afstanden tot 10 m (geen externe voeding nodig), ondersteunt extra kleurruimtes.
- **ACTIEVE DISPLAYPORT-KABEL:** Deze actieve 10m (32,8ft) DisplayPort-kabel ondersteunt 4K (3840x2160p bij 30Hz), 10,8 Gbps bandbreedte, HBR, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor nauwkeurige audiokanaal timing & 3D Stereo (1080p bij 60Hz)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
---------------------	-----------------------------

	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	32 AWG
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	16.0 oz [452.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 10 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.