

Câble DisplayPort Actif de 15 m - Câble DisplayPort 4K Ultra HD - Câble Long DP à DP pour Projecteur/Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPL15MA



Le câble DisplayPort® actif de 15 m DISPL15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 15 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm²

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues distances et sans perte de signal.

Spécifications techniques

- **CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT** : Le câble DP de 15m prend en charge le 4K (3840x2160p à 30Hz), une bande passante de 10,8 Gbps, HBR, 8 canaux audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (1080p à 60Hz)
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de longues distances, jusqu'à 15 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces colorimétriques supplémentaires
- **CÂBLE LÉGER ET DURABLE** : câble léger et durable ; fil 32AWG ; gaine PVC flexible ; blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureaux/salles de conférence/salles de classe, fonctionne avec votre PC portable/stations de travail avec les CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; utilisation avec écrans UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15 m | Noir | DisplayPort v1.1 à Verrouillage M/M | 32 AWG | Gaine en PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR, MST, GTC | Garantie 2 ans | Remarque : Le connecteur DP étiqueté "Display" se connecte au côté écran

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Longueur du produit	49.2 ft [15.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.4 lb [0.6 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Poids brut	1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort® actif 15 m - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis