

15 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M

Productcode: DISPL15MA



De DISPL15MA 15 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve signaalversterker voor een aansluitafstand tot 15 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten - meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm<sup>2</sup> draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het DisplayPort-sigitaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

De 15 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.

Deze 15 meter actieve DisplayPort-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

**NB:** Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een DisplayPort®-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange afstand en zonder signaalverlies

## Eigenschappen

- 1 mannelijke DisplayPort-connector
- 1 vastklikkende mannelijke DisplayPort-connector
- Ingebouwd actief versterkercircuit
- 15 meter lange kabel
- Ondersteunt resoluties tot WQXGA (2560×1600)
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort-standaards
- Dunne, hoogwaardige 0,03 mm<sup>2</sup> draad

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

### Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

### Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15 m]
Gewicht product	22.6 oz [641 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [46 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.2 oz [658 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M
-------------	--------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

