

Câble DisplayPort 1.2 de 2 m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon d'Affichage/Vidéo DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPL2M



Le câble 2 m DisplayPort™ 1.2 DISPL2M avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le DISPL2M bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

## Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA de 2m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2m | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à Verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

#### Performance

Video Revision	DisplayPort 1.2
Vitesse max. de transfert de données	21.6 Gbps

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
Température de stockage	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
Humidité	10% to 85 % RH

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	5.2 oz [146.0 g]

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	5.3 oz [151.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble verrouillable DisplayPort 1.2 de 2m
-----------------------	---

Informations de  
garantie

Warranty

À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

