

DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m

Productcode: DISPL2M



De DISPL2M 2 m DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De DISPL2M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1

- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Breedte product	0.8 in [20.9 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.8 mm]
Gewicht product	5.2 oz [146 g]

Verpakkingsinformatie



Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [151 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

