

2 m DisplayPort 1.2-kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA-certifierad DisplayPort-kabel - DP till DP-kabel för bildskärm - DP-video-/displaysladd - Låsbara DP-kontakter

Produkt ID: DISPL2M



DISPL2M DisplayPort™ 1.2-kabeln på 2 m med lås ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än HDMI® eller Dual Link DVI.

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (4096x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

Funktioner

- **KABEL MED HÖG PRESTANDA:** Den här 2 meter långa VESA-certifierade DisplayPort v1.2-kabeln stöder 4K x 2K (3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8-kanals ljud, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo (2560x1600p 120 Hz)
- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstarka ABS-kontakter med flexibel PVC-dragavlastning och -mantel förhindrar

slitage/skador på grund av böjning eller grov användning. Metallkontaktens understruktur ger EMI-skärmning. Låsbara DP-kontakter förhindrar oavsiktlig frångkoppling

- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 28 AWG-tråd med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet. Överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylarfolie och kopparfläta ger högre kvalitet på video och ljud. Bakåtkompatibel med DP 1.1
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för hemmakontor/kontor/styrelserum/konferensrum/klassrum. Den fungerar med dina professionella arbetsstationer med FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 eller R5000 grafikkort. Använd med 1080p/UHD/4K-skärmar, -projektor eller -storbildsskärm
- **SPECIFIKATIONER:** 2 m | Svart | DisplayPort v1.2 | DP hane till hane med lås | 28 AWG | PVC-kabelmantel, ABS-kontakthölje | Skydd: Al-Mylar-folie med fläta | Protokoll: HBR 2, MST, GTC | Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal dataöverföringshastighet	21,6 Gbps

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	10% to 85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Yttre kabelldiameter	0.3 in [7.3 mm]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	5.2 oz [146.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [151.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m DisplayPort 1.2-kabel med lås
-----------------	---------------------------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.