

Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

ID del Producto: DISPL3M



El cable de 3 metros DisplayPort™ 1.2, modelo DISPL3M, con cierres que ofrecen una conexión segura entre dispositivos equipados con DisplayPort, tiene un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

Este cable DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.

El cable DISPL3M está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, así como garantía de que el contenido protegido digitalmente se mostrará correctamente, con capacidad tanto HDCP, como DPCP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho

de banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 3m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con pestillo macho a macho | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG

Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	7.3 oz [207.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Ancho de la Caja	7.6 in [19.3 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [192.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad 3m
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.