Cavo Video DisplayPort 1.2 da 50 cm - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo corto DP/DP per Monitor - Cavo Slim Video/Display DP - Connettori DP a scatto

ID prodotto: DISPL50CM

Il cavo DisplayPort 1.2 da 50 cm DISPL50CM con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort ed è in grado di fornire prestazioni superiori rispetto a HDMI® o DVI Dual Link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

Il cavo DisplayPort corto da 50 cm è ideale per le applicazioni mobili, ad esempio per il collegamento del laptop a un monitor e fornisce una soluzione portatile che lo rende ideale da trasportare come accessorio per laptop.

DISPL50CM assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

• ALTE PRESTAZIONI: Questo cavo DisplayPort v1.2 certificato VESA da 50 cm supporta 4Kx2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per un preciso sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo

• AFFIDABILE: connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo da 28AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1

• APPLICAZIONI: Ideale per casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/classi; funziona con workstation professionali con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Da utilizzare con con monitor 1080p/UHD/4K, proiettori o grandi display

• SPECIFICHE: 50 cm | Nero | DisplayPort v1.2 | DP Latching Male to Male | 28 AWG | Cavo con rivestimento in PVC, rivestimento del connettore ABS | Schermatura: lamina Al-Mylar intrecciata | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Latch

	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	1.6 ft [0.5 m]
	OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	2.0 oz [57.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [67.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo latching DisplayPort 1.2 da 50cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.