

Cable de 50cm DisplayPort con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP 1.2 4k

ID del Producto: DISPL50CM



El cable (50 cm) DisplayPort™ 1.2, modelo DISPL50CM, con cierres que ofrecen una conexión segura entre dispositivos equipados con DisplayPort, tiene un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

Este cable DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream", multitransmisión) para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.

Perfecto para aplicaciones de dispositivos móviles, como la conexión de un PC portátil a un monitor, ofrece una solución portátil que lo convierte en el accesorio ideal para computadores portátiles.

El cable DISPL50CM está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, así como garantía de que el contenido protegido digitalmente se mostrará correctamente, con capacidad tanto HDCP, como DPCP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k

- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- 50 cm de longitud de cable
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]



Ancho del Producto	0.8 in [20.9 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.8 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [54.0 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [21.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [59.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad de 50cm
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

