

50 cm DisplayPort 1.2-kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA-certifierad DisplayPort-kabel - Kort DP till DP-kabel för bildskärm - Slimmad DP-video-/displaysladd - Låsbara DP-kontakter

Produkt ID: DISPL50CM



DISPL50CM DisplayPort 1.2-kabeln på 50 cm med lås ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än HDMI® eller Dual Link DVI.

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (4096x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

Den korta DisplayPort-kabeln på 50 cm är perfekt för mobila användningar, som till exempel för att ansluta din bärbara dator till en skärm, och är en bärbar lösning som passar perfekt som tillbehör till den bärbara datorn.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

Funktioner

- **KABEL MED HÖG PRESTANDA:** Den här 50 cm långa VESA-certifierade DisplayPort v1.2-kabeln stöder 4K x 2K (3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8-kanals ljud, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo (2560x1600p 120 Hz)
- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstarka ABS-kontakter med flexibel PVC-dragavlastning och -mantel förhindrar slitage/skador på grund av böjning eller grov användning. Metallkontaktens understruktur ger EMI-skärmning. Låsbara DP-kontakter förhindrar oavsiktlig fränkoppling
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 28 AWG-tråd med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet. Överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylarfolie och kopparfläta ger högre kvalitet på video och ljud. Bakåtkompatibel med DP 1.1
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för hemmakontor/kontor/styrelserum/konferensrum/klassrum. Den fungerar med dina professionella arbetsstationer med FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 eller R5000 grafikkort. Använd med 1080p/UHD/4K-skärmar, -projektor eller -storbildsskärm
- **SPECIFIKATIONER:** 50 cm | Svart | DisplayPort v1.2 | DP hane till hane med lås | 28 AWG | PVC-kabelmantel, ABS-kontakthölje | Skydd: Al-Mylar-folie med fläta | Protokoll: HBR 2, MST, GTC | Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]

Yttre kabelldiameter	0.3 in [7.3 mm]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	1.7 oz [48.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.1 in [15.4 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.7 cm]
Paketets höjd	1.0 in [2.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 0.5 m DisplayPort 1.2-kabel med lås
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.