

5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Productcode: DISPL5M



De DISPL5M DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen zorgt voor een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en biedt een aansluitafstand van max. 5 meter tussen uw bronapparaat en scherm.

Met DP-kabel biedt een hogere prestatie dan zowel een HDMI® of Dual Link DVI en ondersteunt resoluties tot maar liefst 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz en een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor het aansluiten van meerdere schermen via een daisy chain en biedt optionele audio-ondersteuning.

De DISPL5M DisplayPort-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

### Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps

- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting

---

Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Aantal geleiders   | 19                                   |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel)      |

---

Connector(en)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Connector A | DisplayPort (20-polig) |
| Connector B | DisplayPort (20-polig) |

---

Fysieke eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kleur                | Zwart             |
| Stijl connector      | Vergrendelbaar    |
| Draaddikte           | 28 AWG            |
| Kabellengte          | 16.4 ft [5 m]     |
| Buitendiameter kabel | 0.3 in [7.3 mm]   |
| Lengte product       | 16.4 ft [5.0 m]   |
| Breedte product      | 0.8 in [20.5 mm]  |
| Hoogte product       | 0.4 in [10.8 mm]  |
| Gewicht product      | 13.2 oz [374.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Package Length           | 13.0 in [33.0 cm] |
| Package Width            | 9.9 in [25.2 cm]  |
| Package Height           | 1.7 in [43.0 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 13.4 oz [379.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |   |
|-------------|---|
| Meegeleverd | 5m lange vergrendelbare Displayport-kabel |
|-------------|---|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

