

Cable de 7m DisplayPort 1.2 - 2560x1440 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD
Certificado por VESA - Cable DP a DP para Monitor - con Conectores DP con Pestillo

ID del Producto: DISPL7M



El cable DisplayPort con pestillos, modelo DISPL7M, permite conexiones seguras entre dispositivos equipados con DisplayPort, a una distancia de hasta 7 metros entre la fuente y la pantalla.

Con un ancho de banda de 10,8 Gbps y soporte para resoluciones máximas de hasta 2560x1600 (WQXGA), así como soporte de audio opcional, este cable DisplayPort de 7 metros está dotado de una impresionante capacidad de transmisión de vídeo (tanto HDCP, como DPCP), lo cual garantiza la reproducción adecuada de los contenidos con protección digital.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Admite 2K (2560x1440p) a 30 Hz, Full HD (1920x1200p) a 60 Hz, un ancho de banda de 10,8 Gbps, transporte multistream (MST), audio de 5.1, 7.1, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo

- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 7m | Negro | DisplayPort v1.0 | DP con pestillo macho a macho | 26 AWG | Cubierta de cable de PVC, carcasa del conector de ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: MST, GTC | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Longitud del Producto	23.0 ft [7.0 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.2 lb [0.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Altura de la Caja 1.8 in [4.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.2 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® con Cierre de Seguridad 7m

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.