

Câble DisplayPort Mâle vers Mâle avec verrouillage - Cordon DP M / M - 7m

N° de produit: DISPL7M



Le câble DisplayPort DISPL7M à verrouillage offre une connexion sécurisée entre vos appareils DisplayPort et permet une distance de connexion pouvant atteindre 7 mètres entre votre source et votre écran.

Avec une bande passante de 10,8 Gb/s et la prise en charge de résolutions maximales jusqu'à 2560x1600 (WQXGA), ainsi que la prise en charge audio optionnelle, ce câble DisplayPort de 7 mètres offre une capacité vidéo impressionnante et veille à ce que le contenu protégé de façon numérique soit affiché correctement, grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Le DISPL7M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- Connecteurs verrouillables moulés avec serre-câble
- Offre 7 m de longueur de câble
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort

- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	23.0 ft [7 m]
Longueur du produit	23.0 ft [7.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	18.1 oz [513.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]



Package Height	2.1 in [53.0 mm]
Poids brut	18.5 oz [523.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble verrouillable DisplayPort 7m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

