

Câble DisplayPort 7m - 2560 x 1440p - Câble DisplayPort à DisplayPort - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage - HDCP & DPCP

N° de produit: DISPL7M



Le câble DisplayPort DISPL7M à verrouillage offre une connexion sécurisée entre vos appareils DisplayPort et permet une distance de connexion pouvant atteindre 7 mètres entre votre source et votre écran.

Avec une bande passante de 10,8 Gb/s et la prise en charge de résolutions maximales jusqu'à 2560x1600 (WQXGA), ainsi que la prise en charge audio optionnelle

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA de 7m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)

- **CONCEPTION FIABLE** : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 26 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio
- **APPLICATIONS** : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 7m | Noir | DisplayPort v1.0 | DP à Verrouillage M/M | 26 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	23.0 ft [7 m]
Longueur du produit	23.0 ft [7.0 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 1.2 lb [0.5 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 7m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis