

7m DisplayPort Kabel - 2560 x 1440p - DisplayPort naar DisplayPort Kabel - DP naar DP
Video Kabel voor Scherm/Monitor/Display - Latching DP Connectors - HDCP & DPCP

Productcode: DISPL7M



De DISPL7M DisplayPort-kabel met sluitingen zorgt voor een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en biedt een aansluitafstand tot 7 meter tussen uw bron en scherm.

Met een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteuning van resoluties tot 2560x1600 (WQXGA), alsmede optionele audio-ondersteuning, heeft deze 7 meter lange DisplayPort-kabel een indrukwekkende videocapaciteit en garandeert dat digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven, via zowel HDCP als DPCP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** Deze 7m DisplayPort naar DisplayPort kabel ondersteunt 2K (2560x1440p) 30Hz, Full HD (1920x1200p) 60Hz, 10.8 Gbps bandbreedte, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audio Channel, GTC voor preciese audio channel timing & 3D Stereo

- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS-connectoren met flexibele PVC trekontlasting en mantel voorkomt rafelen/beschadiging door buigen of ruw gebruik; Metalen substructuur biedt EMI-afscherming; Vergrendelbare DP-connectoren voorkomen onbedoelde ontkoppeling
- **PRODUCTIEKWALITEIT:** 26AWG kabel met vergulde connectoren voor een betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; superieure EMI-afscherming met Al-Mylar folie en vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio
- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 of R5000 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm
- **SPECS:** 7m | Zwart | DisplayPort v1.0 | DP Vergrendelbare Male naar Male | 26 AWG | PVC Mantel, ABS connector behuizing | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk | Protocols: MST, GTC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	0.9 in [2.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]

	Gewicht product	1.2 lb [0.5 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	9.8 in [25.0 cm]
	Package Height	1.8 in [4.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 7m lange vergrendelbare Displayport-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.