

7 m DisplayPort-kabel med lås – M/M

Produkt ID: DISPL7M



DISPL7M DisplayPort-kabeln med lås ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-aktiverad enheter och ett anslutningsavstånd på upp till 7 meter mellan källan och skärmen.

Denna DisplayPort-kabel på 7 meter ger imponerande videokvalitet, med bandbredd på 10,8 Gbps, stöd för maximal upplösning på upp till 2560x1600 (WQXGA) samt valfritt audiostream, och säkerställer att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP- och DPCP-funktion.

DISPL7M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

Funktioner

- Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning
- Ger 7 m kabellängd
- Designad och tillverkad efter DisplayPort-standarder
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP

- SPECS: 7 m (23 ft) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	18.1 oz [513.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]
Package Height	2.1 in [53.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 18.5 oz [523.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

7 m DisplayPort-kabel med lås – M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

