

Câble DisplayPort 1.2 de 3 m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPLPORT10L



Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.

Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série.

Ce câble de 3 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.

Le modèle DISPLPORT10L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour offrir une fiabilité optimale, assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et DPCP.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA de 3m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 3m | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à Verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Performance

Spécifications générales	Insertion Rating: 5000
--------------------------	------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Conditions environnementales

Température de	0 to 50 °C
----------------	------------

fonctionnement	
Température de stockage	-20 to 70 °C
Humidité	0 à 95%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [20.5 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.8 mm]
Poids du produit	7.4 oz [210.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Poids brut	7.6 oz [215.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 3 m - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

