

Cavo Video DisplayPort 1.2 da 3 m - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo Video DP/DP per Monitor - Cavo Video/display DP - Connettori DP a Scatto

ID prodotto: DISPLPORT10L



Cavo DisplayPort per una connessione sicura tra vari dispositivi con tecnologia DisplayPort, in grado di assicurare prestazioni superiori alle tecnologie HDMI® o DVI dual-link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4Kx2K (4096x2160, 60 Hz) con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps, oltre a un supporto audio facoltativo. In più è compatibile con la tecnologia Multi-Stream Transport (MST) per il concatenamento di vari monitor.

Il cavo, lungo 3 m, ha ottenuto la certificazione DisplayPort (VESA) per il supporto delle specifiche DP 1.2 e garantisce una connessione affidabile di alta qualità per tutti i dispositivi DisplayPort.

Il prodotto DISPLPORT10L è coperto da garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità. Grazie alle funzionalità HDCP e DPCP, permette di visualizzare correttamente i contenuti protetti con tecnologia digitale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4K x 2K

- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Certificazione DisplayPort (VESA)
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Specifiche generali	Tasso di inserzione: 5.000
---------------------	----------------------------

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 70 °C
Umidità	0 ~ 95%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	28 AWG



Lunghezza cavo	10.0 ft [3.0 m]
OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.8 mm]
Peso prodotto	7.4 oz [210.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [215.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo DisplayPort® 1.2 di 3 m con scatto - M/M
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

