

Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

ID del Producto: DISPLPORT10L



Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21.6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en cadena de varios monitores.

El cable de 3m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión confiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.

El cable DISPLPORT10L está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP y DPCP se mostrará correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4K x 2K

- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21.6 Gbps
- Certificación DisplayPort (VESA)
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Especificaciones Generales	Tasa de Inserciones = 5000
----------------------------	----------------------------

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 °C
Humedad	0 a 95%



Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.5 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.8 mm]
Peso del Producto	7.4 oz [210.0 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [34.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [215.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable de 3m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

