

3m DisplayPort 1.2 kabel met vergrendeling M/M - DP 4k kabel - zwart

Productcode: DISPLPORT10L



Deze DisplayPort-kabel biedt een veilige verbinding tussen uw met DisplayPort uitgeruste apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual-link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps alsmede optionele audio-ondersteuning. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream Transport (MST) voor het aansluiten van meerdere schermen via een daisy chain.

De 3 m lange kabel is DisplayPort (VESA) gecertificeerd ter ondersteuning van DP 1.2 specificaties en garandeert een hoogwaardige, betrouwbare verbinding voor al uw DisplayPort-apparaten.

De DISPLPORT10L wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen

- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Ondersteunt hoge resoluties tot 4K x 2K

- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
- DisplayPort (VESA) gecertificeerd

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Algemene specificaties Insertion Rating: 5000

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 70 °C
Vochtigheid	0 tot 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar



Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	0.8 in [20.5 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.8 mm]
Gewicht product	7.4 oz [210.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [215.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m DisplayPort™ kabel 1.2 met sluitingen - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

