

Cable de 4.6m DisplayPort 1.2 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD Certificado por VESA - Cable DP a DP para Monitor - con Conectores DP con Pestillo

ID del Producto: DISPLPORT15L



Este cable DisplayPort™ proporciona conexiones confiables a larga distancia entre sus fuentes y pantallas. Este cable DP admite resoluciones de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz para video de alta calidad.

Los cables DisplayPort macho a macho son compatibles con las funciones DP 1.2, incluyendo un ancho de banda HBR2 máximo de 21.6 Gbps. Los cables DP también admiten Multi-Stream (MST) para conectar en cadena varios monitores con soporte de audio opcional. Además, son retrocompatibles con DisplayPort 1.1.

Los cables DP negros cuentan con enclavamientos en cada conector que proporcionan una conexión segura entre sus dispositivos. Tienen una construcción profesional de 28 AWG que permite instalaciones flexibles y limpias.

Realizamos exhaustivas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, ofreciendo artículos de alta calidad a nuestros clientes. Nuestros asesores técnicos cuentan con una amplia experiencia en los productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar asistencia a los clientes tanto en la preventa como en la posventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** 4K x 2K (3840 x 2400 p a 60 Hz), un ancho de banda de 21.6 Gbps, HBR2, audio de 8 canales, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y estéreo 3D (2560 x 1600 p, 120 Hz)
- **DISEÑO CONFIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen con el uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** 28AWG y conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal - El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de video y audio - Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficina/aulas - Funciona con sus estaciones de trabajo profesionales con tarjetas de video FirePro&trade - S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000 - Utilizar con monitores 1080p/UHD/4K, proyector o pantalla grande
- **ESPECIFICACIONES:** 4.6 m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con enganche macho a macho | 26/28 AWG | Cubierta del cable de PVC, carcasa del conector de ABS | Blindaje: lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	26/28 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	12.8 oz [362.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.0 oz [368.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 4,5m de Extensión DisplayPort® con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.