

Cable de 30cm DisplayPort 1.2 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD con Certificación VESA - Cable DP a DP para Monitor - Cable de Vídeo/Pantalla DP Delgado - DP con Pestillo

ID del Producto: DISPLPORT1L



El cable de 30 cm DisplayPort™ 1.2, modelo DISPLPORT1L, con cierres que ofrecen una conexión segura entre dispositivos equipados con DisplayPort, tiene un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

Este cable DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz, con ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con el audio.

El cable DISPLPORT1L está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, así como garantía de que el contenido protegido digitalmente se mostrará correctamente, con capacidad tanto HDCP, como DPCP.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

## Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, audio de 8 canales, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS con alivio de tensión de PVC flexible evitan que se dañen debido a la flexión; La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI; Los conectores DP con pestillo evitan la desconexión accidental
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal; El blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio; Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/aulas; funciona con sus estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Utilice con monitores 1080p/UHD/4K, proyector o pantalla grande.
- **ESPECIFICACIONES:** 30cm | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con Pestillo | 28AWG | Cubierta de cable de PVC, carcasa de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

### Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort con cierres (30 cm)
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.